

Перфоратор монтажный аккумуляторный FIT 79910

- 20 В;
- 0-1150 об/мин;
- 0-5200 уд/мин;
- 3,0 Дж;
- дерево/бетон/металл - 30/24/13 мм;
- 2,5 кг;

Бесщеточный двигатель, три режима работы (сверление, сверление с ударом, долбление), регулировка поворота сменного инструмента,

универсальный патрон SDS-PLUS, электрический реверс, горизонтальное расположение двигателя, электропневматическая функция удара,

регулировка частоты вращения, светодиодная подсветка рабочей зоны, резиновые вставки.