

Mechanical characteristics

interface dimensions acc. to

Components

- centre contact
- outer contact
- other metal parts
- insulator

Electrical characteristics

- impedance
- return loss

Mechanische Eigenschaften

Steckgesicht nach

Bauteile

- Innenkontakt
- Außenkontakt
- sonstige Metallteile
- Isolierung

Elektrische Eigenschaften

- Wellenwiderstand
- Rückflussdämpfung

IEC 60169-8

Materials / Material



- CuNi1Pb1P
- CuZn39Pb3
- CuZn39Pb3
- PTFE

Finish / Oberfläche

- Ni2Au0.8
- Cu2Ni5
- Cu2Ni5

75 Ω

- typ.: 1 GHz - 36 dB;
- 2 GHz - 31 dB;
- 3 GHz - 29 dB

				2005	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material
				gez./drawn	10.10.	JA	
				gepr./appr.	11.10.05	HR	Oberfläche/ finish
				Norm./stand.			
				Maßstab/scale	Benennung/title		 Telegärtner
				2:1	BNC Adaptor BNC-Kupplung		
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.	 Maße/dimensions: mm
				K	J01005A0006		
Änd./rev. Index	Änderungsmittelung/ revision code	Datum/ date	Name/ name	Ersatz für/ replaces			Original: DIN A4