




NFL-M-SNR

Светодиодные, с датчиком движения





- SMD светодиоды Epistar
- Дальность действия датчика настраивается от 1 до 12 м
- Порог освещенности срабатывания датчика настраивается от 3 до 1000 лк
- Задержка выключения после срабатывания датчика настраивается от 10 с до 10 мин
- Компактный алюминиевый корпус

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Кэф. мощн., cos φ	Цвет	Размер l x b x h, мм	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
NFL-M-30-4K-SNR-LED	30	165-265	4000	1800	>0,9	серый	176 x 55 x 197	12/1	4670004 71321 1

NFL-01

Светодиодные



- Высокая эффективность до 85 лм/Вт
- Компактный корпус из стойкого к коррозии сплава с повышенным содержанием алюминия и кремния (Al86%; Si 12%)
- Радиатор с увеличенной площадью рассеивания тепла и улучшенной конвекцией
- Рассеиватель специальной формы из светостабилизированного поликарбоната создает концентрированный световой поток
- Ударопрочная конструкция (класс ударопрочности IK08)


Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Кэф. мощн., cos φ	Цвет	Размер l x h x b, мм	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
NFL-01-20-4K-LED	20	200-240	4000	1700	>0,9	черный	121 x 110 x 32	40/1	4680043 14202 6
NFL-01-20-6.5K-LED	20	200-240	6500	1700	>0,9	черный	121 x 110 x 32	40/1	4680043 14203 3
NFL-01-30-4K-LED	30	200-240	4000	2400	>0,9	черный	146 x 148 x 33	48/1	4680043 14143 2
NFL-01-30-6.5K-LED	30	200-240	6500	2400	>0,9	черный	146 x 148 x 33	48/1	4680043 14144 9
NFL-01-50-4K-LED	50	200-240	4000	4100	>0,9	черный	180 x 183 x 38	32/1	4680043 14145 6
NFL-01-50-6.5K-LED	50	200-240	6500	4100	>0,9	черный	180 x 183 x 38	32/1	4680043 14146 3
NFL-01-70-4K-LED	70	200-240	4000	5950	>0,9	черный	224 x 193 x 44	24/1	4680043 14147 0
NFL-01-70-6.5K-LED	70	200-240	6500	5950	>0,9	черный	224 x 193 x 44	24/1	4680043 14148 7
NFL-01-100-4K-LED	100	200-240	4000	8100	>0,9	черный	241 x 220 x 49	10/1	4680043 14149 4
NFL-01-100-6.5K-LED	100	200-240	6500	8100	>0,9	черный	241 x 220 x 49	10/1	4680043 14150 0
NFL-01-150-4K-LED	150	200-240	4000	12750	>0,9	черный	315 x 268 x 56	8/1	4680043 14151 7
NFL-01-150-6.5K-LED	150	200-240	6500	12750	>0,9	черный	315 x 268 x 56	8/1	4680043 14152 4
NFL-01-200-4K-LED	200	200-240	4000	17000	>0,9	черный	359 x 298 x 64	6/1	4680043 14153 1
NFL-01-200-6.5K-LED	200	200-240	6500	17000	>0,9	черный	359 x 298 x 64	6/1	4680043 14154 8

*Кроме NFL-01-20-LED



NFL-AM/SM

Светодиодные высокой мощности




- SMD светодиоды Epistar
- Специальный матовый рассеиватель, закрывающий светодиоды
- Алюминиевый отражатель обеспечивает мощный направленный свет
- Установочный кронштейн со специальной градуированной шайбой

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Кэф. мощн., cos φ	Светораспределение	Цвет	Размер l x b x h, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NFL-AM-100-5K-GR-IP65-LED	100	165-265	5000	7200	>0,95	асимметричное	серый	258 x 95 x 296	1	4607136 94748 1

NFL-M

Светодиодные высокой мощности




- SMD светодиоды Refond
- Надежный изолированный драйвер с коэффициентом мощности более 0,95
- Алюминиевый рефлектор
- Алюминиевый корпус с эффективным отводом тепла


Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Кэф. мощн., cos φ	Цвет	Размер l x b x h, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NFL-M-150-5K-BL-IP65-LED	150	170-264	5000	14000	>0,95	черный	320 x 70 x 405	1	4680043 14013 8
NFL-M-200-5K-BL-IP65-LED	200	170-264	5000	20000	>0,95	черный	375 x 95 x 425	1	4680043 14014 5
NFL-M-300-5K-BL-IP65-LED	300	170-264	5000	30000	>0,95	черный	395 x 100 x 465	1	4680043 14015 2

NFL-M1

Светодиодные высокой мощности



- Высокая эффективность до 130 лм/Вт
- Радиатор из экструзионного алюминия с увеличенной площадью рассеивания тепла
- Рассеиватель специальной формы из светостабилизированного поликарбоната увеличивает яркость
- Окрашенный корпус из оцинкованной стали обеспечивает повышенную устойчивость к коррозии
- Ударопрочная конструкция (класс ударопрочности IK08)
- Надежный драйвер с высоким КПД и cos φ > 0,9




Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Кэф. мощн., cos φ	Цвет	Размер l x h x b, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NFL-M1-125-5K-IP65-LED	125	176-264	5000	16250	>0,9	черный	467 x 268 x 58	4/1	4680043 14062 6
NFL-M1-200-5K-IP65-LED	200	176-264	5000	24380	>0,9	черный	467 x 353 x 58	4/1	4680043 14063 3
NFL-M1-250-5K-IP65-LED	250	176-264	5000	32500	>0,9	черный	467 x 438 x 58	4/1	4680043 14064 0



NFL-FH1

Галогенные




- Прочный литой алюминиевый корпус
- Термостойкое закаленное стекло
- Галогенные лампы Navigator NH в комплекте

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цвет	Тип лампы	Патрон	Размер $l \times b \times h$, мм	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
NFL-FH1-150-R7s/WH	150	220–240	белый	J78	R7s	140 x 100 x 192	24/1	4607136 94600 2
NFL-FH1-150-R7s/BL	150	220–240	черный	J78	R7s	140 x 100 x 192	24/1	4607136 94601 9
NFL-FH1-500-R7s/WH	500	220–240	белый	J117	R7s	185 x 125 x 265	16/1	4607136 94602 6

NFL-PH2

Галогенные, на переноске




- Прочный литой алюминиевый корпус
- Термостойкое закаленное стекло
- Галогенные лампы Navigator NH в комплекте
- Защитная решетка и сетевой кабель 1,8 м в комплекте

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цвет	Тип лампы	Патрон	Размер $l \times b \times h$, мм	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
NFL-PH2-150-R7s/BLY	150	220–240	черный/желтый	J78	R7s	185 x 160 x 250	12/1	4607136 94605 7
NFL-PH2-500-R7s/BLY	500	220–240	черный/желтый	J117	R7s	230 x 210 x 318	8/1	4607136 94606 4

NFL-T2H2

Галогенные, на штативе




- Прочный литой алюминиевый корпус
- Термостойкое закаленное стекло
- Галогенные лампы Navigator NH в комплекте
- Защитная решетка и сетевой кабель 3 м в комплекте
- Максимальная высота штатива составляет 2,1 м

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цвет	Тип лампы	Патрон	Размер $b \times l \times h$, мм	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
NFL-T2H2-500-R7s/BLY	500	220–240	черный/желтый	J117	R7s	960 x 960 x 2100	4/1	4607136 94607 1



NFL-SH1

Галогенные, с датчиком движения



- Прочный литой алюминиевый корпус
- Термостойкое закаленное стекло
- Галогенные лампы Navigator NH в комплекте
- Угол обзора датчика 180 градусов
- Задержка выключения после срабатывания датчика – от 5 с до 10 мин
- Дальность действия датчика – от 2 до 12 м
- Порог освещенности срабатывания датчика – от 3 до 1000 лк

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цвет	Тип лампы	Патрон	Размер l x b x h, мм	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
NFL-SH1-150-R7s/WH	150	220–240	белый	J78	R7s	140 x 125 x 215	18/1	4607136 94608 8
NFL-SH1-150-R7s/BL	150	220–240	черный	J78	R7s	140 x 125 x 215	18/1	4607136 94609 5
NFL-SH1-500-R7s/WH	500	220–240	белый	J117	R7s	185 x 125 x 275	12/1	4607136 94610 1
NFL-SH1-500-R7s/BL	500	220–240	черный	J117	R7s	185 x 125 x 275	12/1	4607136 94611 8

NFL-TRI/PRL

Переноска и штатив для прожекторов



- Металлическая конструкция
- Порошковая окраска обеспечивает защиту от коррозии
- Простой монтаж прожекторов
- Монтажный набор в комплекте
- NFL-TRI – удобная телескопическая штанга
- NFL-PRL – устойчивое основание и удобная ручка

Код продукта	Тип	Кол-во устанавливаемых прожекторов	Цвет	Максимальная нагрузка, кг	Размеры, мм	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
NFL-PRL	переноска	1	желтый/черный	5	295 x 385 x 405	8/1	4680043 14003 9
NFL-TRI	штатив	2	желтый/черный	5	1000 x 1000 x 640–1560	10/1	4680043 14004 6