

SCALA NON IMPEGNATIVA
(DO NOT SCALE)
DIMENSIONI IN
DIMENSIONS IN mm

METRIC

PROIEZIONE EUROPEA
EUROPEAN PROJECTION


NOTE (NOTES)

- MATERIALE (MATL.): BRONZO FOSFOROSO (PHOSPHOR BRONZE).
- FINITURA (FINISH): DORATO 0.4µm NELL'AREA DI CONTATTO E FLASH DI ORO SUL RESTO ECCETTO LE ZONE TRANCIATE, SU 1.3µm DI NI. (GOLD PLATED 0.4µm IN CONTACT AREA AND GOLD FLASH ON REMAINDER EXCEPT FOR CUTTING EDGES, OVER 1.3µm NICKEL).
- FINITURA (FINISH): DORATO 0.4µm NELL'AREA DI CONTATTO E FLASH DI ORO SUL RESTO, SU 1.3µm DI NI. (GOLD PLATED 0.4µm IN CONTACT AREA AND GOLD FLASH ON REMAINDER, OVER 1.3µm NICKEL).
- FINITURA (FINISH): DORATO 0.4µm NELL'AREA DI CONTATTO, SU 1.3µm DI NI. (GOLD PLATED 0.4µm IN CONTACT AREA, OVER 1.3µm NICKEL).
- FINITURA (FINISH): DORATO 0.8µm NELL'AREA DI CONTATTO E FLASH DI ORO SUL RESTO ECCETTO LE ZONE TRANCIATE, SU 1.3µm DI NI. (GOLD PLATED 0.8µm IN CONTACT AREA AND GOLD FLASH ON REMAINDER EXCEPT FOR CUTTING EDGES, OVER 1.3µm NICKEL).
- FINITURA (FINISH): DORATO 0.8µm NELL'AREA DI CONTATTO E FLASH DI ORO SUL RESTO, SU 1.3µm DI NI. (GOLD PLATED 0.8µm IN CONTACT AREA AND GOLD FLASH ON REMAINDER, OVER 1.3µm NICKEL).
- FINITURA (FINISH): STAGNATO 0.8µm ECCETTO LE ZONE TRANCIATE. (TIN PLATED 0.8µm ALL OVER EXCEPT FOR CUTTING EDGES).
- PER MINI-APPLICATORE (FOR MINI-APPLICATOR) P/N 781119-2.
- PER APPLICATORE STD. (FOR STD. APPLICATOR).
- PER UTENSILE MANUALE (FOR HANDTOOL) P/N 784044-1.

*** OBSOLETO**

NOTE (NOTES) 1 & 7	* 181270-6	REV 0	-	280530-6	REV AN
NOTE (NOTES) 1 & 6	-	-	-	280530-5	REV AN
NOTE (NOTES) 1 & 5	181270-4	REV AN	1-280530-4	280530-4	REV AN
NOTE (NOTES) 1 & 4	181270-3	REV AN	1-280530-3	280530-3	REV AN
NOTE (NOTES) 1 & 3	181270-2	REV AN	1-280530-2	280530-2	REV AN
NOTE (NOTES) 1 & 2	181270-1	REV AN	1-280530-1	280530-1	REV AN

MATERIALE E FINITURA (MATL. & FINISH)	LOOSE-PIECE PART NUMBER: (NOTA NOTED 10)	STRIP PART NUMBER (R. TO L.): (NOTA NOTED 9)	STRIP PART NUMBER (L. TO R.): (NOTA NOTED 8)
CUSTOMER DWG. FOR REFERENCE ONLY		DISEGNO PER CLIENTE SOLO PER RIFERIMENTO	
THIS DRAWING IS UNPUBLISHED		RELEASE FOR PUBLICATION 19	
© COPYRIGHT 19 BY AMP INCORPORATED, HARRISBURG, PA. ALL INTERNATIONAL RIGHT RESERVED. AMP PRODUCTS MAY BE COVERED BY U.S. AND FOREIGN PATENT AND/OR PATENT PENDING.			
TOLLERANZE: SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO		DIAH. ISOLANTE (INS. DIA. RANGED)	RANGO FILO (WIRE RANGED)
TOLERANCES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		1.0-1.55MM	0.13-0.32 MM (26-22 AWG)
± 0.3		SCALA (SCALE)	
AMP		AMP ITALIA Sp.A. Corso F.lli Cervi, 15 COLLENO (TORINO)	
DESCRIZIONE (DESCRIPTION)		AMP MODU II REC. CONTACT, STD PRESSURE, C.O.S.I.	
LCC.	SIZE	NUMERO (CNSG NO)	REV.
IA	C	280530	AN
FOGLIO (SHEET) DI (OF) 1			1



DISTRIBUZIONE
PRINT, DIST.