


NUMBER 175195

三尖線 (3rd ANGLE PROJECTION)

METRIC

U. 855-111>U. DWG>S. C89-25173
単位: mm DIMENSIONS IN mm. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST



注記

- ▲1 標準接圧型コンタクト：一般向け及び多極用
- ▲2 高接圧型コンタクト：高電流用及び強振動用
- ▲3 金めっきは接触部のみとする
- 4 製品規格：108-5349
- 5 取付け適用規格：114-5148

NOTES

- ▲1 CONTACT TYPE, LOW PRESSURE TYPE (FOR GENERAL)
- ▲2 CONTACT TYPE, HIGH PRESSURE TYPE (FOR HIGH CURRENT OR ANTI-VIBRATION)
- ▲3 GOLD-PL. CONTACT AREA ONLY
- 4 PRODUCT SPEC: 108-5349
- 5 APPLICATION SPEC: 114-5148

備考 (REMARK)	接圧表示 (ID-MARK)	めっきコード (PL. ID NO)	仕上 (FINISH)	▲3	型番 (P/N)
接触タイプ (CONT. TYPE)					
		5	光沢錫めっき (BRIGHT TIN-PL.)		2- -5
▲2	H	5	光沢錫めっき (BRIGHT TIN-PL.)		1- -5
		3	0.76µm最小金めっき (0.76µmMIN. Au-PL.)		1- -3
		2	0.38µm最小金めっき (0.38µmMIN. Au-PL.)		1- -2
▲1	INACTIVE	5	光沢錫めっき (BRIGHT TIN-PL.)		5
		3	0.76µm最小金めっき (0.76µmMIN. Au-PL.)		-3
		2	0.38µm最小金めっき (0.38µmMIN. Au-PL.)		175195-2

B1 REVISED PER ECO-11-005030		RK	HMR	22MAR11	DR. T-YONEBAYASHI			DE. T-YONEBAYASHI	TE Connectivity	
LTR 変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE	CHK. H. OBATA	APP. S. MANABE	14 FEB '91	14 FEB '91	ダイナミックシリーズリセプタクルコンタクト		
材料 (MATERIAL) (COPPER ALLOY) 銅合金		名称 (NAME) "M" SIZE (DYNAMIC SERIES REC. CONTACT)			一般公差 (GENERAL TOLERANCE)	SIZE	LOC	番号 (No.)		
DR. 6/27/90		AWG 24-20 (0.2-0.5mmSQ)			10以下: ±0.2	B	J	175195		
仕上 (FINISH) (SEE TABLE) 表参照		1.2-2.6 mmφ			10超え 30以下: ±0.25	尺度 (SCALE)			REV. B1	SHEET
DR. 14 FEB '91		0.2以下 100以下: ±0.3			5-1			1 OF 1		
角: ±3°										