

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Универсальный импульсный блок питания 3-12В 500мА

1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Артикул модели	TN500S
Напряжение питания	~100 / 240 В, 50/60 Гц
Выходное напряжение	3 – 12 В ± 5% устанавливается пользователем
Максимальный выходной ток	500 мА
Максимальная выходная мощность	6 Вт
Температура эксплуатации	от 0 до 40 °С
Температура хранения	от -10 до 80 °С
Относительная влажность	25 – 75 % при 40 °С
Размеры	68.25 x 39.5 x 69.2 мм
Вес	116г

2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Защита от перегрузки по выходному току	есть
Защита от короткого замыкания выхода	есть
Уровень выходных шумов/пульсаций	≤ 200 мВ
Задержка включения / Нарастание / Задержка отключения	3 сек / 40 мс / 5 мс при максимальной выходной нагрузке
КПД	>71 % (макс нагрузка)
Потребление в режиме ожидания (без нагрузки)	0,3 Вт макс
Стандарты безопасности и совместимости	EN 60950-1, EN55022 class B
Изоляция	500 В (DC), 100 МОм
Высоковольтные испытания	Вход – выход (минус): 1500 В (AC), 5 мА 1 мин Вход – выход (плюс): 3000 В (AC), 5 мА 1 мин
Импульсный пиковый ток в момент старта	30А макс (питание 240В, 25 °С)
Допустимый диапазон входного напряжения	90 – 264В

2. ВНЕШНИЙ ВИД И РАЗМЕРЫ

