


ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ





Пневматическая дрель



Характеристики

- предназначен для мастерских и ремонтных работ;
- для сверления отверстий диаметром не более 10 мм в различных материалах, например в дереве, металле или камне;
- высокие обороты 1800 об/мин обеспечивают оптимальные рабочие параметры;
- переключатель вращения левый/правый;
- выход воздуха через ручку;
- легкий и удобный дизайн;
- рабочее давление 6,2 бар/90 psi;
- расход воздуха 142 л/мин.

Техническая характеристика

HÖGERT				
HT4R635	5902801213878	3-10 мм	5 шт.	20 шт.

 \varnothing max
10 mm

 142 l/min

MAX
0,62 MPa
/90 PSI

 max: 1800
R.P.M.

193
mm

Höger Technik GmbH, Pariser Platz 6a,
10117 Berlin, Deutschland

Producent/ Manufacturer/ Hersteller/

Произведен для:

PL GTV Poland sp. z o.o. sp.k. ul. Przejazdowa 21
05-800 Pruszków, Polska/ Poland/ Polen/ Польша

Importer/ Импортёр:

Организация уполномоченная принимать претензии
по качеству товара:

RU ООО «ГТВ РУС» 140073 Московская область,
Люберецкий район, Поселок Томлино Микрорайон
«Птицефабрика», Лит. 7А; info@hoegert.ru.

HR GTV Croatia d.o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska

Distributor:

ES GTV España Herrajs, E Iluminación, S.L.,
Avenida Aragón 308, 46021 Valencia, Spain

CZ GTV Czech Distribution s.r.o. CTPark Ostrava,
Na Rovince 879, 720 00 Ostrava Hrabová

BR GTV Brasil Comercio, Importação e Exportação EIRELI
Rua Wiliam Booth 500 – Boqueirão
Curtiba – Paraná, CEP: 81650-120, Brasil

• www.hoegert.com