


Разъем питания, гнездо, низковольтный **Q-15591**.



Тип разъем штырьковый низковольтный – вилка, монтаж на панель

Характеристики Ф центрального контакта-2,0мм: внутренний диаметр- 5,8мм

Номинальное напряжение 30 (АС) В

Максимальный ток 0,5А

Контактное сопротивление, не более 50мОм

Сопротивление изоляции, не менее 100Мом

Диэлектрическая прочность 500(50Гц, 1мин) В

Количество циклов коммутации (Электро), не менее 5000

Жиапазон рабочих температур, °С -30~+85

Высота 8,9(корпус) мм

Ширина 12,4(корпус) мм

Глубина 15,5 мм