





Переключатель кнопочный PS22E07 7,0x7,0x12мм 30В 0,03А ON-(ON) 2 группы на переключение, без фиксации.


Артикул Q-1040



Contact Type	2PDT
Rating	DC 30V, 30mA
Contacts Resistance	70mΩ Max
Insulation Resistance	100MΩ Min
Minimum Load	DC 500V
Dielectric Strengths	AC 250V / 1 minute
Life Test	100 000 Cycles Min
Operating temperature range	-16°C to +60°C
Operating Force	250 ± 50gf



Внимание! Описание товара носит информационный характер и может отличаться от описания, представленного в технической документации производителя. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.



Сеть магазинов

КВАРЦ

Радиодетали и электронные компоненты

107023, Москва, ул. Буженинова, д. 16
телефон: +7(495)963-6120
факс: +7(495)963-4994
e-mail: quartz1@quartz1.ru

111123, Москва, шоссе Энтузиастов, д. 31
телефон: +7(495)788-8899 *многоканальный*
e-mail: mgz@quartz1.ru
<http://www.quartz1.com>