

Push Button Switch


Q-1725

TYPE: **SC7097**


SPECIFICATIONS

Rating: 10A 12V DC
 Contact R: 20mΩ max
 Insulation R: 500V DC 100MΩ min
 Dielectric Strength: 1 Minute 1000V AC
 Operating Temperature: 0°C ~ +125°C
 Electrical Life: 50, 000 Cycles



Outline Drawing



Mounting



Circuitry



Сеть магазинов
КВАРЦ
 Радиодетали и электронные компоненты

107023, Москва, ул. Буженинова, д. 16
 телефон: (495) 963-6120
 факс: (495) 963-4994
 e-mail: quartz1@quartz1.ru

111123, Москва, шоссе Энтузиастов, д31
 телефон/факс: (495) 788-8899 *многоканальный*
 e-mail: mqz@quartz1.ru