



Электроизоляционная лента Navigator серии NIT на ПВХ основе предназначена для изоляции, соединения, цветной маркировки и защиты от повреждений проводов и кабелей.

- Соответствует требованиям ГОСТ 16214-86
- Не поддерживает горение
- Липкость 400 с
- Температура хрупкости -50 °С
- Температура эксплуатации -50...+85 °С



Изолента профессиональная 0,18 × 19 мм

- Электрическая прочность (напряжение пробоя) 7000 В
- Относительное удлинение при разрыве 300%

Код продукта	Цвет	Ширина ленты, мм	Длина ленты в рулле, м	Толщина ленты, мм	Количество шт. в коробке	Штрихкод
NIT-A19-20/WH	белый	19	20	0,18	1/10/200	4670004 71109 5
NIT-A19-20/BL	черный	19	20	0,18	1/10/200	4670004 71110 1
NIT-A19-20/R	красный	19	20	0,18	1/10/200	4670004 71111 8
NIT-A19-20/Y	желтый	19	20	0,18	1/10/200	4670004 71112 5
NIT-A19-20/G	зеленый	19	20	0,18	1/10/200	4670004 71113 2
NIT-A19-20/B	синий	19	20	0,18	1/10/200	4670004 71114 9
NIT-A19-20/YG	желто-зеленый	19	20	0,18	1/10/200	4670004 71115 6

Изолента общего применения 0,13 × 15 мм

- Электрическая прочность (напряжение пробоя) 6000 В
- Относительное удлинение при разрыве 200%

Код продукта	Цвет	Ширина ленты, мм	Длина ленты в рулле, м	Толщина ленты, мм	Количество шт. в коробке	Штрихкод
NIT-B15-20/WH	белый	15	20	0,13	1/10/200	4670004 71102 6
NIT-B15-20/BL	черный	15	20	0,13	1/10/200	4670004 71103 3
NIT-B15-20/R	красный	15	20	0,13	1/10/200	4670004 71104 0
NIT-B15-20/Y	желтый	15	20	0,13	1/10/200	4670004 71105 7
NIT-B15-20/G	зеленый	15	20	0,13	1/10/200	4670004 71106 4
NIT-B15-20/B	синий	15	20	0,13	1/10/200	4670004 71107 1
NIT-B15-20/YG	желто-зеленый	15	20	0,13	1/10/200	4670004 71108 8
NIT-B15-10/WH	белый	15	10	0,13	1/10/300	4670004 71228 3
NIT-B15-10/BL	черный	15	10	0,13	1/10/300	4670004 71229 0
NIT-B15-10/R	красный	15	10	0,13	1/10/300	4670004 71230 6
NIT-B15-10/G	зеленый	15	10	0,13	1/10/300	4670004 71232 0
NIT-B15-10/B	синий	15	10	0,13	1/10/300	4670004 71233 7