


Ось со стопорной шайбой



www.sdb-element.com

info@sdb-element.com

тел: +7(916) 700-70-40

тел: +7(929) 575-58-72

Наименование изделия	L1, мм	L2, мм	d, мм	D, мм	D2	H, мм
D3 Ось со стопорной шайбой						
D3-L12 Ось со стопорной шайбой	9	12	2,5	2,9 _{-0,1}	5,7 _{-0,1}	1,4 _{-0,15}
D3-L14 Ось со стопорной шайбой	11	14	2,5	2,9 _{-0,1}	5,7 _{-0,1}	1,4 _{-0,15}
D3-L16 Ось со стопорной шайбой	13	16	2,5	2,9 _{-0,1}	5,7 _{-0,1}	1,4 _{-0,15}
D3-L20 Ось со стопорной шайбой	17	20	2,5	2,9 _{-0,1}	5,7 _{-0,1}	1,4 _{-0,15}
D3-L25 Ось со стопорной шайбой	22	25	2,5	2,9 _{-0,1}	5,7 _{-0,1}	1,4 _{-0,15}
D3-L30 Ось со стопорной шайбой	27	30	2,5	2,9 _{-0,1}	5,7 _{-0,1}	1,4 _{-0,15}
D4 Ось со стопорной шайбой						
D4-L12 Ось со стопорной шайбой	9	12	3,5	3,9 _{-0,1}	7,3 _{-0,1}	1,4 _{-0,15}
D4-L14 Ось со стопорной шайбой	11	14	3,5	3,9 _{-0,1}	7,3 _{-0,1}	1,4 _{-0,15}
D4-L16 Ось со стопорной шайбой	13	16	3,5	3,9 _{-0,1}	7,3 _{-0,1}	1,4 _{-0,15}
D4-L20 Ось со стопорной шайбой	17	20	3,5	3,9 _{-0,1}	7,3 _{-0,1}	1,4 _{-0,15}
D4-L25 Ось со стопорной шайбой	22	25	3,5	3,9 _{-0,1}	7,3 _{-0,1}	1,4 _{-0,15}
D4-L30 Ось со стопорной шайбой	27	30	3,5	3,9 _{-0,1}	7,3 _{-0,1}	1,4 _{-0,15}
D4-L35 Ось со стопорной шайбой	32	35	3,5	3,9 _{-0,1}	7,3 _{-0,1}	1,4 _{-0,15}
D4-L40 Ось со стопорной шайбой	37	40	3,5	3,9 _{-0,1}	7,3 _{-0,1}	1,4 _{-0,15}
D4-L45 Ось со стопорной шайбой	42	45	3,5	3,9 _{-0,1}	7,3 _{-0,1}	1,4 _{-0,15}

D5 Ось со стопорной шайбой						
D5-L12 Ось со стопорной шайбой	9	12	4,0	4,9 _{-0,1}	8,7 _{-0,1}	1,8 _{-0,15}
D5-L14 Ось со стопорной шайбой	11	14	4,0	4,9 _{-0,1}	8,7 _{-0,1}	1,8 _{-0,15}
D5-L16 Ось со стопорной шайбой	13	16	4,0	4,9 _{-0,1}	8,7 _{-0,1}	1,8 _{-0,15}
D5-L20 Ось со стопорной шайбой	17	20	4,0	4,9 _{-0,1}	8,7 _{-0,1}	1,8 _{-0,15}
D5-L25 Ось со стопорной шайбой	22	25	4,0	4,9 _{-0,1}	8,7 _{-0,1}	1,8 _{-0,15}
D5-L30 Ось со стопорной шайбой	27	30	4,0	4,9 _{-0,1}	8,7 _{-0,1}	1,8 _{-0,15}
D5-L35 Ось со стопорной шайбой	32	35	4,0	4,9 _{-0,1}	8,7 _{-0,1}	1,8 _{-0,15}
D5-L40 Ось со стопорной шайбой	37	40	4,0	4,9 _{-0,1}	8,7 _{-0,1}	1,8 _{-0,15}
D5-L45 Ось со стопорной шайбой	42	45	4,0	4,9 _{-0,1}	8,7 _{-0,1}	1,8 _{-0,15}
D6 Ось со стопорной шайбой						
D6-L16 Ось со стопорной шайбой	13	16	5,0	5,9 _{-0,1}	10,0 _{-0,1}	2,1 _{-0,15}
D6-L20 Ось со стопорной шайбой	17	20	5,0	5,9 _{-0,1}	10,0 _{-0,1}	2,1 _{-0,15}
D6-L25 Ось со стопорной шайбой	22	25	5,0	5,9 _{-0,1}	10,0 _{-0,1}	2,1 _{-0,15}
D6-L30 Ось со стопорной шайбой	27	30	5,0	5,9 _{-0,1}	10,0 _{-0,1}	2,1 _{-0,15}
D6-L35 Ось со стопорной шайбой	32	35	5,0	5,9 _{-0,1}	10,0 _{-0,1}	2,1 _{-0,15}
D6-L40 Ось со стопорной шайбой	37	40	5,0	5,9 _{-0,1}	10,0 _{-0,1}	2,1 _{-0,15}
D6-L45 Ось со стопорной шайбой	42	45	5,0	5,9 _{-0,1}	10,0 _{-0,1}	2,1 _{-0,15}
D6-L50 Ось со стопорной шайбой	47	50	5,0	5,9 _{-0,1}	10,0 _{-0,1}	2,1 _{-0,15}
D8 Ось со стопорной шайбой						
D8-L16 Ось со стопорной шайбой	13	16	7,0	7,9 _{-0,1}	12,7 _{-0,1}	2,4 _{-0,15}
D8-L20 Ось со стопорной шайбой	17	20	7,0	7,9 _{-0,1}	12,7 _{-0,1}	2,4 _{-0,15}
D8-L25 Ось со стопорной шайбой	22	25	7,0	7,9 _{-0,1}	12,7 _{-0,1}	2,4 _{-0,15}
D8-L30 Ось со стопорной шайбой	27	30	7,0	7,9 _{-0,1}	12,7 _{-0,1}	2,4 _{-0,15}
D8-L35 Ось со стопорной шайбой	32	35	7,0	7,9 _{-0,1}	12,7 _{-0,1}	2,4 _{-0,15}

D8-L40 Ось со стопорной шайбой	37	40	7,0	7,9 _{-0,1}	12,7 _{-0,1}	2,4 _{-0,15}
D8-L45 Ось со стопорной шайбой	42	45	7,0	7,9 _{-0,1}	12,7 _{-0,1}	2,4 _{-0,15}
D8-L50 Ось со стопорной шайбой	47	50	7,0	7,9 _{-0,1}	12,7 _{-0,1}	2,4 _{-0,15}