

<i>Тип :</i>	<i>SMD тактовая кнопка OFF - (ON)</i>
<i>Коммутируемое напряжение :</i>	<i>12 (DC) В</i>
<i>Максимальный ток :</i>	<i>50 мА</i>
<i>Контактное сопротивление, не более :</i>	<i>100 МОм</i>
<i>Сопротивление изоляции, не менее :</i>	<i>100 (при Uисп.dc=100 В) МОм</i>
<i>Диэлектрическая прочность :</i>	<i>250 (50 Гц / 1 мин.) В</i>
<i>Диапазон рабочих температур :</i>	<i>-20 ...+70 °С</i>
<i>Особенности :</i>	<i>ход толкателя 0,2 +/- 0,1 мм</i>
<i>Высота :</i>	<i>4,3 мм</i>
<i>Ширина :</i>	<i>4,1 мм</i>
<i>Глубина :</i>	<i>4,1 мм</i>