

Стяжки кабельные «NORD»

Тип: КСС «NORD»




- Предназначены для крепежа и соединения в жгут кабелей и проводов
- Материал: нейлон 6.6 DuPont, благодаря специальным добавкам, обеспечивается эксплуатация и монтаж стяжек при низких температурах без потери потребительских свойств
- Температурный диапазон: от -60°C до +85°C
- Температура монтажа: от -40°C до +60°C
- Замковый механизм одностороннего хода. Неразъемный
- Цвет: Белый
- Упаковка: 100 шт
- Инструмент для монтажа: TG-01, TG-03



→Эксплуатационные характеристики (лет)

- Гарантийный срок хранения: 20
- Гарантийный срок эксплуатации: 1
- Срок службы: 3



товарные позиции , цвет	Тип стяжки	в упаковке (шт)	макс. Ø охвата (мм)	рабочая нагрузка (кг)	Размеры (мм)	
					L	W
КСС «NORD» 3x100 (КВТ)	миниатюрная	100	22	8	100	2.5
КСС «NORD» 3x150 (КВТ)	миниатюрная	100	35	8	150	2.5
КСС «NORD» 3x200 (КВТ)	миниатюрная	100	50	8	200	2.5
КСС «NORD» 4x150 (КВТ)	стандартная	100	35	18	150	3.6
КСС «NORD» 4x200 (КВТ)	стандартная	100	50	18	200	3.6
КСС «NORD» 4x250 (КВТ)	стандартная	100	65	18	250	3.6

KCC «NORD» 4x300 (КВТ)	стандартная	100	80	18	300	3.6
KCC «NORD» 5x200 (КВТ)	стандартная	100	50	22	200	4.8
KCC «NORD» 5x250 (КВТ)	стандартная	100	65	22	250	4.8
KCC «NORD» 5x300 (КВТ)	стандартная	100	82	22	300	4.8
KCC «NORD» 5x400 (КВТ)	стандартная	100	105	22	400	4.8
KCC «NORD» 8x300 (КВТ)	усиленная	100	82	53	300	7.6
KCC «NORD» 8x350 (КВТ)	усиленная	100	90	53	350	7.6
KCC «NORD» 8x400 (КВТ)	усиленная	100	105	53	400	7.6
KCC «NORD» 8x500 (КВТ)	усиленная	100	150	53	500	7.6