

Электромагнит МН-ХР25/20 12В 0,33А 25x20мм

Артикул Q-13818



Описание

Электромагнит МН-ХР25/20 - электрический подъемный магнит диаметром 25 мм, толщиной 20 мм, входное напряжение 12В, потребляемая мощность 4 Вт, сцепление 5 кг. Это мощный и компактный электрический подъемный магнит имеет гладкую и плоскую поверхность, низкое потребление тока и надежный в использовании, простое управление, экономия усилий, безопасный и надежный и может управляться дистанционно.

Характеристики

Марка: МН-ХР25/20

Диаметр: 25мм

Толщина: 20мм

Крепление: резьба М4

Подключение: гибкие выводы

Напряжение: 12В

Ток потребления: 0,33А

Потребляемая мощность: 4 Вт

Сцепление: 5кг

Вес: 50гр

Применение

Электромагниты получили настолько широкое распространение, что трудно назвать область техники, где бы они не применялись в том или ином виде. Электромагниты являются неотъемлемой частью электрических машин, многих устройств промышленной автоматики, аппаратуры регулирования и защиты разнообразных электротехнических установок. Развивающейся областью применения электромагнитов является медицинская аппаратура.

Внимание! Описание товара носит информационный характер и может отличаться от описания, представленного в технической документации производителя. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.



Сеть магазинов

КВАРЦ

Радиодетали и электронные компоненты

107023, Москва, ул. Буженинова, д. 16

телефон: +7(495)963-6120

факс: +7(495)963-4994

e-mail: quartz1@quartz1.ru

111123, Москва, шоссе Энтузиастов, д. 31

телефон: +7(495)788-8899 *многоканальный*

e-mail: mgz@quartz1.ru

<http://www.quartz1.com>