

Federkorbstecker

- Schraubanschluss bis 1 mm²
- mit axialer Steckbuchse
- mit Griffhülse, unmontiert

Best.-Nr. FK 15 S/1/..(Farbe)



- Kontaktteile **vernickelt**
- Griffhülse PP (Polypropylen)
für Leitungsquerschnitt bis **1 mm²**
für Leitungsdurchmesser bis **4 mm**
- **Farben** siehe Tabelle

Lamella-basket plug

- screw terminal
- stackable
- with sleeve, unassembled

Order No. FK 15 S/1/..(colour)

- contact parts **nickel-plated**
- sleeve PP (Polypropylene)
for wire square section up to **1 mm²**
for insulation diameter up to **4 mm**
- **colours** see table



| Allgemeine Angaben | | General information | |
|---------------------------|---|-----------------------|--|
| Bestell.-Nr. | FK 15 S/1 / ..(Farbe) Kontaktteile vernickelt | Order No. | FK 15 S/1 / ..(colour) contact parts nickel-plated |
| Griffhülse für Leitung | Ø 4 mm | sleeve for lead | Ø 4 mm |
| Farben ¹⁾ | schwarz, rot, blau, gelb, grün, grau, braun, weiß, violett | colours ¹⁾ | black, red, blue, yellow, green, grey, brown, white, purple |
| Technische Daten | | Technical data | |
| Anschluss | schrauben | terminal | screw |
| Durchgangswiderstand | 3 mΩ | transition resistance | 3 mΩ |
| Bemessungsspannung | 30 VAC / 60 VDC | rated voltage | 30 VAC / 60 VDC |
| Bemessungsstrom | 16 A | rated current | 16 A |
| Temperatur-Einsatzbereich | von -25 °C bis +90 °C | operating temperature | from -25 °C to +90 °C |

¹⁾ andere Farben, Leitungsquerschnitte und Kontaktoberflächen auf Anfrage

¹⁾ other colours and platings on request