

		323	324	325
Переменный ток	Диапазон	400,0 А	40,00 А/400,0 А	40,00 А/400,0 А
	Погрешность	2 % ± 5 знаков (45 Гц - 65 Гц) 2,5 % ± 5 знаков (65 Гц - 400 Гц)	1.5 % ± 5 знаков (45 Гц - 400 Гц) Добавить 2% на долж- ность чувствительность	2 % ± 5 знаков (45 Гц - 65 Гц) 2,5 % ± 5 знаков (65 Гц - 400 Гц)
Постоянный ток	Диапазон	-	-	40,00 А/400,0 А
	Погрешность	-	-	2 % ± 5 ед.мл.разр.
Переменное напряже- ние	Диапазон	600,0 В	600,0 В	600,0 В
	Погрешность	1,5 % ± 5 ед.мл.разр.	1,5 % ± 5 ед.мл.разр.	1,5 % ± 5 ед.мл.разр.
Постоянное напряже- ние	Диапазон	600,0 В	600,0 В	600,0 В
	Погрешность	1,0 % ± 5 ед.мл.разр.	1,0 % ± 5 ед.мл.разр.	1,0 % ± 5 ед.мл.разр.
Сопротивление	Диапазон	400,0 Ом / 4000 Ом	400,0 Ом / 4000 Ом	400,0 Ом / 4000 Ом / 40,00 Ом
	Погрешность	1,0 % ± 5 ед.мл.разр.	1,0 % ± 5 ед.мл.разр.	1,0 % ± 5 ед.мл.разр.
Проверка целостности		≤ 70 Ом	≤ 30 Ом	≤ 30 Ом
Емкость		-	От 0 мкФ до 100,0 мкФ / От 100 мкФ до 1000 мкФ	От 0 мкФ до 100,0 мкФ / От 100 мкФ до 1000 мкФ
Частота		-	-	5,0 Гц - 500,0 Гц
Реакция на переменный ток		Истинное среднеквадрати- чное значение (True- rms)	Истинное среднеквадрати- чное значение (True- rms)	Истинное среднеквадрати- чное значение (True- rms)
Подсветка		-	Да	Да
Удержание показаний		Да	Да	Да
Контактная температура		-	от -10,0 °С до 400,0 °С (от 14,0 °F до 752,0 °F)	от -10,0 °С до 400,0 °С (от 14,0 °F до 752,0 °F)
Минимум/Максимум		-	-	Да
Габариты	В x Ш x Г (мм)	207 x 75 x 34	207 x 75 x 34	207 x 75 x 34
	Макс. Ø провода	30 мм (600 MCM)	30 мм (600 MCM)	30 мм (600 MCM)
	Вес	265 г	208 г	283 г
Категория		CAT III 600 В CAT IV 300 В	CAT III 600 В CAT IV 300 В	CAT III 600 В CAT IV 300 В
Гарантия		Два года	Два года	Два года