



Скобы металлические однолапковые серии NCR-MSH и двухлапковые серии NCR-MDH предназначены для крепления гладких и гофрированных труб, металлорукавов, кабелей и проводов к различным поверхностям.

- Ребро жесткости обеспечивает повышенную механическую прочность скобы
- Продольные крепежные отверстия позволяют смещать скобу без полного демонтажа
- Цинковое покрытие, получаемое методом горячего цинкования, надежно защищает скобу от коррозии

Код продукта	Тип скобы	Внутренний диаметр скобы, мм	Размер крепежного отверстия, мм	Материал	Толщина стали, мм	Количество штук в коробке	Штрихкод
NCR-MSH-12-13	однолапковая	12	6×4	оцинкованная сталь	1	100/1500	4650074 61566 0
NCR-MSH-16-17	однолапковая	16	6×4	оцинкованная сталь	1	100/1500	4650074 61567 7
NCR-MSH-19-20	однолапковая	19	6×4	оцинкованная сталь	1	100/1200	4650074 61568 4
NCR-MSH-25-26	однолапковая	25	6×4	оцинкованная сталь	1	50/1200	4650074 61569 1
NCR-MSH-31-32	однолапковая	31	8×6	оцинкованная сталь	1,2	50/500	4650074 61570 7
NCR-MSH-38-40	однолапковая	38	8×6	оцинкованная сталь	1,2	50/400	4650074 61571 4
NCR-MSH-48-50	однолапковая	48	8×6	оцинкованная сталь	1,2	50/400	4650074 61572 1
NCR-MDH-12-13	двухлапковая	12	6×4	оцинкованная сталь	1	100/1500	4650074 61573 8
NCR-MDH-16-17	двухлапковая	16	6×4	оцинкованная сталь	1	100/1500	4650074 61574 5
NCR-MDH-19-20	двухлапковая	19	6×4	оцинкованная сталь	1	100/1200	4650074 61575 2
NCR-MDH-21-22	двухлапковая	21	6×4	оцинкованная сталь	1	100/1200	4650074 61576 9