

**FLR-Printhalter für Sicherungseinsätze bis 80 V / FLR-p.c.b. Fuseholder for fuse links up to 80 V /
FLR-Porte-fusible pour circuits imprimés pour fusibles jusqu'à 80 V**



Gehäuse / Housing / Corps:
aus Thermoplast / out of thermoplastic / de matière thermoplastique
(UL 94-V0, wärmeformbeständig / heat-resistant / résistante à la chaleur)

Anschlüsse / Connections / Connexions:
Doppelfederkontakt, Lötkontakte (je 4 Pins), Kupferlegierung, verzinkt /
leaf spring connector systems, soldering terminals (4 pins each), copper alloy, tinned /
contact à ressort double, contacts soudage (4 pins chaque), alliage cuivreux, étamé

Farbe / Colour / Couleur:
schwarz / black / noir

Artikel-Nr. Article-No. Réf. d'article	Bezeichnung Description Définition	Kontakttemperatur Contact temperature Température des contacts	Gewicht/St. Weight/pcs. Poids/pcs.
178.6165.000_	komplett / complete / complèt	max. 130°C	≈ 3 g

Letzte Ziffer der Art.-Nr. = Verpackungsindex, siehe Seite 88 / Last figure of article-no. = packaging code, see page 88 / Dernier chiffre du numéro d'article = code d'emballage, voir page 88
zugehörige Sicherungseinsätze siehe Seite 12-13, 18, 66-67 / corresponding fuse links see page 12-13, 18, 66-67 / fusibles correspondant voir page 12-13, 18, 66-67

Maße in mm / Dimensions in mm / Dimensions en mm

