


- Soft close
- Load rating up to 45kg
- 100% extension
- 12.7mm slide thickness
- Front disconnect
- Hold-in
- Cam drawer adjust (3.2mm)



- Fermeture automatique avec amortissement
- Charge jusqu'à 45kg
- Course 100%
- Épaisseur de glissière de 12,7mm
- Déconnexion frontale
- Point dur en position fermée
- Réglage de la hauteur du tiroir par excentrique (3,2mm)

- Gedämpfter Selbsteinzug
- Lastwert bis 45kg
- Vollauszug
- 12,7mm Schienendicke
- Frontschnelltrennung
- Einhalterung in geschlossener Position
- Einstellnocken für Schublade (3,2mm)




† 3832-0070EC-B

†† Hole not available for 3832-0035EC-B
 Trou non disponible sur la 3832-0035EC-B
 Montageloch nicht bei 3832-0035EC-B

††† Hole not available for 3832-0045EC-B/0060EC-B
 Trou non disponible sur la 3832-0045EC-B/0060EC-B
 Montageloch nicht bei 3832-0045EC-B/0060EC-B

3832EC-B	mm							kg	
	SL	TR	A	B	C	D	E	W	L
*3832-0035EC-B	350	310	-	206	-	-	-	0.97	43
*3832-0040EC-B	400	406	-	257	-	-	-	1.12	44
*3832-0045EC-B	450	457	-	305	-	224	-	1.27	45
*3832-0050EC-B	500	508	-	352	-	224	-	1.44	45
*3832-0055EC-B	550	559	-	407	352	224	-	1.60	45
*3832-0060EC-B	600	610	224	-	416	224	352	1.77	45
*3832-0065EC-B	650	660	224	-	416	224	352	1.92	44
*3832-0070EC-B	700	711	224	-	544	224	352	2.09	43

* Prefix DZ for bright zinc plate, DB for black zinc plate
 Préfixe DZ pour zingué brillant, DB pour zingué noir
 Präfix DZ für helle Oberfläche, DB für schwarze Oberfläche



Notes:

- Fixing recommendation: M4 screw/4mm wood screw/6mm Euro screw
- Max. head. ht. 2.5mm/Ø9.6mm
- Use for side (vertical) mount only
- Drawer width should not exceed slide length
- Not for lateral file drawer applications or where the drawer is wider than it is deep
- Operating range 10°C – 40°C
- For more information go to page 169 of the catalogue
- Please refer to 2D CAD drawings for dimensional tolerances

Notes:

- Visserie recommandée: Vis M4/vis à bois 4mm/ Eurovis 6mm
- Hauteur de tête 2,5mm/Ø9,6mm
- Pour un montage latéral (sur chant) uniquement
- Il n'est pas recommandé que la largeur du tiroir soit supérieure à la longueur de la glissière
- Utilisation déconseillée dans les meubles larges ou lorsque le tiroir est plus large que profond
- Plage de fonctionnement: de 10° à 40° C
- Pour plus d'information, aller à la page 173 du catalogue
- Pour les tolérances dimensionnelles, veuillez vous reporter à nos plans 2D

Hinweise:

- Empfohlene Befestigung: Schraube M4/ Holzschraube 4mm/Euro-Schraube 6mm
- Max. Kopfhöhe 2,5mm/Ø9,6mm
- Nur für seitliche Montage geeignet
- Schubbreite sollte nicht grösser als die Schienenlänge sein
- Nicht für Aktenauszüge oder wo der Schub breiter als seine Tiefe ist
- Betriebsbereich 10° C – 40° C
- Für mehr Informationen gehen Sie bitte zur Katalogseite 177
- Bitte beachten Sie die 2D-CAD-Zeichnung wegen Abmessungstoleranzen