



NOTES;

1. PRODUCT SPEC, :108-5302
2. APPLICABLE CONTACT P/N
TAB CONTACT: 175150-□ (20-16AWG)
: 175149-□ (26-22AWG)
3. MATING CONN, P/N
PLUG HSG: 176273-□
REC CONTACT: 175152-□ (20-16AWG)
: 175151-□ (26-22AWG)
4. INSTRUCTION SHEET : IS-503J

- 注:
1. 適用製品規格 : 108-5302
 2. 適用コンタクト型番
タブ・コンタクト : 175150-□ (20-16AWG)
: 175149-□ (26-22AWG)
 3. 適合標準側製品型番
プラグ・ハウジング : 176273-□
リセ・コンタクト : 175152-□ (20-16AWG)
: 175151-□ (26-22AWG)
 4. 取扱説明書 : IS-503J

黒 (BLACK)	4	176284-9
青 (BLUE)	↑	↑ -6
黄 (YELLOW)	↑	↑ -4
赤 (RED)	↓	↓ -2
自然色 (NATURAL)	4	176284-1
ハウジング色番 (HOUSING COLOR)	極数 (Pos.)	型番 (P/N)

© 19 BY AMP (Japan) LTD.		AMP 東京エー・エム・ピー株式会社 Tokyo, Japan	
組合電線断面積 (WIRE RANGE) mm ² (AWG -)	被覆外径 (INSULATION DIA.) mmφ	名称 (NAME) AMPユニバーサルパワーコネクタ 4極 3.95mmピッチ キャップ・ハウジング (2列タイプ) AMP UNIVERSAL POWER CONN. 3.95mm PITCH CAP HOUSING 4 Pos (DSL ROW)	一般公差 10mm以下 : ±0.2 10mm以上 30mm以下 : ±0.25 30mm以上 100mm以下 : ±0.3 角 度 : ±3°
材料 (MATERIAL) 5/6 ナイロン (UL94V-0) 5/6 NYLON (UL94V-0)	仕上 (FINISH)	SIZE LOC 番号 (No.) A3 J C-176284	尺度 (SCALE) REV. SHEET B 1 OF 1
改訂 J-12865 MS Y.S. 1/90 改訂 J-12193 Y.N. MS 1/89 作 成 J-12119 M.S.Y.F. 10/73	DR. Y. NARISAWA 11/19 CHK. Y. Suzuki 1/10	DE. M. Shinde 1/19 APP. J. Omine 1/10	
LTR 変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE