


001-03.002

Ra 3,2



Обозначение	D, мм	L, мм	d, мм
001-03.002	M8x1,25	8 <sub>-0,1</sub>	M4x0,7
-01	M5x0,8	6 <sub>-0,1</sub>	M2x0,4
-02	M5x0,8	6 <sub>-0,1</sub>	M2,5x0,45
-03	M5x0,8	6 <sub>-0,1</sub>	M3x0,5

1 Покрытие: никель.

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инд. № дробл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Проб.				
Т.контр.				
И.контр.				
Утв.				

001-03.002

Втулка

Сталь 40

Лит.	Масса	Масштаб
		5:1
Лист		Листов 1
 <b>СКБ ЭЛЕМЕНТ</b>		