



- Nest- u. Werkstoffbezeichnung DIN 1451 1 hoch 0,1 erhaben
- passende Steckergehäuse AK 10 953 - 10 954 - AK 11230 - AK 11231
- Clip passend für Bohrungs ϕ 6 - 6,5 - Blechdicke 1,0 - 2,1

⑬

Index Lfd. Nr.	Änderung	Datum	Name

17	Part-No: 1071 7452 hinzu	18.06.98	D. Kob
16	ID Nr 400 500 war AK 11 023	18.06.98	D. Kob
D5 15	Toleranz ±0,2 war -0,2	19.12.94	Elies
D5 14	Maß war 6,3	8.12.88	R.M. Pa
A3 13	Blechdicke war 0,7	3.11.88	R.M. Pa
D5 12	Maß hinzu - war 6,0	"	"
D4 11	Maß war 5,7 ± 0,2	16.9.88	PH
D4 10	Rasterarm Maß 8,6 ± 0,2 war 8,0 ± 0,2	5.8.88	DeCri
A1 8	Werkst. war PA 6.6	14.6.88	PH
D4 7	Federarm korr. - Maße hinzu - Blechd.w. 0,8	5.5.88	R.M. Pa
F6 6	Radius 0,5 hinzu	31.8.87	Pauss
C4 1x1	Bildlich geändert	3.7.87	Pauss

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung verbleibt uns.
Die Zeichnung darf weder kopiert noch dritten Personen zugänglich gemacht werden.

Kabelwerke Reinshagen GmbH
5600 Wuppertal 21

Freimaße DIN 16901 Ausgabe 82	ID 400 500 Part-No: 1071 7452	Werkstoff ⑧ PA 6.6 modif.
Bearb. 30.6.87 R. S. / Pa	Benennung Clip (150 MP - Familie)	
Gepr. 22.11.94 Schuk	Datum 30.6.87	Name R. S. / Pa
Zeichnungs-Nr. 6501	Teil 645/	Blatt 00
Ablage K	Ersatz für:	
Ersetzt durch:		
Maßstab 5:1		