

Это готовые решения для спроектированных Вами:

- переносных и настольных приборов (серии G4xx, G8xx, G9xx, G7xx, G0xxx, G118x);
- пультов управления (серии G939, G8xx, G1389, G15xx);
- измерительных приборов (серии G858, G828, G968, G1168, G1189);
- кабельных развонок (серии G10xx, G1xx, G1068, G1098).

Плотно прилегающая крышка с уплотнительной прокладкой защищает корпус от проникновения пыли и влаги. Внутренние направляющие пазы позволяют расположить плату как вертикально, так и горизонтально. Защита класса IP65 (IEC529).

ЛИТЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ КОРПУСА



Наим-е	Размеры, мм
G0123	90 x 38 x 30
G0124	111 x 60 x 30
G0234	119 x 93.5 x 56.5
G0247	187 x 118 x 56.5
G0347	187 x 118 x 81.7
G0470	50.8 x 50.8 x 31.8
G0471	110 x 82.5 x 44.5
G0472	120.5 x 80 x 59.2
G0473	119 x 93.5 x 34
G0474	120.5 x 120.5 x 59.2
G0475	120.5 x 120.5 x 95.2
G0476	152.4 x 82.5 x 50.8
G0477	187 x 118 x 38
G0478	190.5 x 190.5 x 66.5
G0479	111 x 60 x 54

ГЕРМЕТИЗИР. ЛИТЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ КОРПУСА



Наим-е	Размеры, мм	Наим-е	Размеры, мм
G101	50 x 45 x 30	G113	115 x 90 x 55
G102	90 x 36 x 30	G115	148 x 108 x 75
G103	98 x 64 x 340	G116	160 x 100 x 60
G104	64 x 58 x 35	G117	160 x 100 x 81
G106	115 x 65 x 30	G120	171 x 121 x 55
G107	125 x 80 x 40	G124	222 x 146 x 55
G108	125 x 80 x 57	G125	222 x 146 x 82
G109	150 x 63 x 37	G137	120.5 x 120.5 x 101.5
G111	115 x 65 x 55	G139	158.5 x 158.5 x 101.5

Т-ОБРАЗНЫЕ КОРПУСА



Наим-е	Размер корпуса, мм	Размер отверстия ЖКИ, мм
G828	110 x 210 x 40.5	72 x 51.5
G858	131 x 237 x 45	101 x 45

СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЙ

G858	G	(S)BC
1	2	3

1. Серия
2. Цвет корпуса
G – серый
B – черный
BK – окрашенный в черный
3. Тип корпуса
O – корпус с отверстием для ЖКИ

S – корпус без отверстия для ЖКИ
V – корпус с вентиляц. отверстиями
BC – корпус с батарейным отсеком
A – корпус с алюминиевыми вставками
TP – корпус с красной прозр. крышкой
C – корпус с прозрачной крышкой
UL – корпус из огнеупорного пластика

ГЕРМЕТИЗИРОВАННЫЕ КОРПУСА ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА И ABS-ПЛАСТИКА



Светло-серый	Темно-серый	Размеры, мм	Светло-серый	Темно-серый	Размеры, мм
G201	G302	64 x 58 x 35	G250	G362	52 x 50 x 35
G203	G304	115 x 65 x 40	G256	G366	82 x 80 x 55
G205	G308	115 x 65 x 55	G258	G368	160 x 80 x 55
G212	G311	115 x 90 x 55	G265	G369	160 x 80 x 85
G214	G313	171 x 121 x 55	G269	G373	200 x 120 x 75
G218	G317	222 x 146 x 55	G278	G386	120 x 120 x 60
G221	G331	115 x 90 x 80	G279	G387	120 x 120 x 90
G223	G340	171 x 121 x 80	G287	G396	160 x 160 x 60
G229	G346	195 x 80 x 55	G288	G399	160 x 160 x 90
G232	G353	222 x 146 x 75	G2018	G3008	240 x 160 x 90
G238	G378	265 x 185 x 95	G2025	G3019	240 x 160 x 120

* Для корпусов серий G2xx и G3xx поставляется крепление MF-001и EMP-001



Светло-серый корпус, поликарбонат	Серый корпус, прозрачная крышка, поликарбонат	Темно-серый корпус, ABS-пластик	Размеры, мм
G2100	G2100C	G3101	100 x 100 x 55
G2102	G2102C	G3103	100 x 100 x 90
G2104	G2104C	G3107	120 x 80 x 55
G2105	G2105C	G3109	120 x 80 x 85
G2111	G2111C	G3113	200 x 120 x 90
G2113	G2113C	G3118	240 x 120 x 60
G2117	G2117C	G3121	240 x 120 x 100
G2119	G2119C	G3122	200 x 150 x 55
G2120	G2120C	G3127	200 x 150 x 75
G2135	G2135C	G3125	190 x 190 x 55

КОРПУСА ДЛЯ РЭА




ПЛАСТИКОВЫЕ КОРПУСА




Наим-е	Размеры, мм
G760	95 x 158 x 36
G761	95 x 158 x 47
G762	95 x 158 x 58
G763	156 x 180 x 36
G764	156 x 180 x 44
G765	156 x 180 x 52
G766	140 x 190 x 40
G767	140 x 190 x 60
G768	140 x 190 x 80
G769	200 x 280 x 40
G770	200 x 280 x 60
G771	200 x 280 x 80

КОРПУСА ДЛЯ ПЕРЕНОСНЫХ ПРИБОРОВ



Наим-е	Размеры, мм
G939(GUL)	135 x 70 x 24

КОРПУСА ДЛЯ ПЕРЕНОСНЫХ ПРИБОРОВ




Наим-е	Размеры, мм
G1168	150 x 95 x 28.5/49.5
G1189	189 x 104.5 x 33.2/59.0
G1183	189 x 134 x 32/54
G1188	189 x 134 x 32/55




Наим-е	Размеры, мм
G968	180 x 100 x 40

ПЛАСТИКОВЫЕ ШТАМПОВАННЫЕ КОРПУСА






Светл. корп. с темными панелями	Темн. корп. со светлыми панелями	Размеры, мм
G430	G401	90 x 50 x 16
G431	G403	90 x 50 x 24
G434	G404	90 x 50 x 32
G436	G407	120 x 60 x 30
G438	G410	120 x 60 x 40
G440	G412	120 x 60 x 50
G443	G413	150 x 80 x 30
G445	G416	150 x 80 x 45
G447	G418	150 x 80 x 60
G452	G421	190 x 100 x 40
G454	G422	190 x 100 x 60
G459	G425	190 x 100 x 80

ОГНЕУПОРНЫЕ КОРПУСА




Светл. корп. с темными панелями	Темн. корп. со светл. панелями	Размеры, мм	Светл. корп. с темными панелями	Темн. корп. со светл. панелями	Размеры, мм
G748	G716	225 x 165 x 65	G753	G731	260 x 180 x 85
G749	G717	225 x 165 x 90	G754	G733	260 x 180 x 105
G750	G720	245 x 175 x 50	G738	G706	140 x 110 x 35
G751	G721	245 x 175 x 70	G747	G715	225 x 165 x 40
G752	G722	245 x 175 x 90	G758(V)	G729(V)	260 x 180 x 65
G756(A/V/W)	G735(A/V/W)	300 x 200 x 75			

КОРПУСА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ**КОРПУСА ДЛЯ МОНТАЖА НА СТОЙКУ**


КОРПУСА ДЛЯ РЭА



ПУЛЬТОВЫЕ КОРПУСА



Наим-е	Размеры, мм
G1500	220 x 156 x 100/52




Наим-е	Размеры, мм
G1183	189 x 134 x 32.0/54.6
G1188	134 x 189 x 32.0/55.0



Наим-е	Размеры, мм
G1389G	172 x 77 x 25




Наим-е	Размеры, мм
G1507	228 x 216 x 126/50



Наим-е	Размеры, мм
G1502	228 x 216 x 76/50


ПЛАСТИКОВЫЕ КОРПУСА ДЛЯ КОНСТРУИРОВАНИЯ



Наим-е	Размеры, мм
G1020B	54 x 83 x 30
G1022B	130 x 68 x 44
G1024B	157.8 x 95.5 x 53
G1025B	197.4 x 113 x 63




Наим-е	Размеры, мм
G1200	92 x 57 x 25.4
G1202	111 x 82.5 x 38
G1204	142.8 x 82.5 x 38
G1208	174.5 x 123.6 x 38
G1213	174.5 x 123.6 x 63.5

АЛЮМИНИЕВЫЕ ЛИТЫЕ КОРПУСА**СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЙ**

В0	11	MF	ВК
1	2	3	4

- Наличие уплотнителя**
В0 – без уплотнителя
В1 – с уплотнителем
- Серия**
MF – с фланцем
- Тип корпуса**
MF – с фланцем
- Цвет корпуса**
ВК – окрашенный в черный
GL – серый



Наим-е	Наим-е	Размеры, мм	Наим-е	Наим-е	Размеры, мм
B011	BS11	222 x 146 x 55	B027	BS27	171 x 121 x 55
B013	BS13	114 x 64 x 30	B029	BS29	140 x 100 x 75
B015	BS15	114 x 64 x 55	B031	BS31	80 x 55 x 25
B017	BS17	222 x 146 x 106	B033	BS33	165 x 127 x 75
B019	BS19	275 x 175 x 65	B035	BS35	60 x 55 x 30
B021	BS21	250 x 250 x 100	B037	BS37	89 x 35 x 30
B023	BS23	120 x 100 x 35	B039	BS39	171 x 121 x 106
B025	BS25	114 x 89 x 55			

Наим-е	Наим-е	Размеры, мм	Наим-е	Наим-е	Размеры, мм
B011MF	BS11MF	222 x 146 x 55	B027MF	BS27MF	171 x 121 x 55
B013MF	BS13MF	114 x 64 x 30	B029MF	BS29MF	140 x 100 x 75
B015MF	BS15MF	114 x 64 x 55	B033MF	BS33MF	165 x 127 x 75
B023MF	BS23MF	120 x 100 x 35	B037MF	BS37MF	89 x 35 x 30
B025MF	BS25MF	114 x 89 x 55	B039MF	BS39MF	171 x 121 x 106

Фирменный салон

Платан открыл фирменный салон продаж «Приборы и Инструменты» (ст. метро «Новослободская»), где представлены лучшие товары из программы поставок.

В салоне у вас есть уникальная возможность выбрать и купить товар, оценив его внешние эргономические и эксплуатационные параметры.

Звоните, пишите и заходите!

Наши менеджеры всегда рады Вам помочь:

Москва, м. «Новослободская»,
1-й Щемилковский пер., д.17/19

(495) 741-34-44

E-mail: magazin@platan.ru


«Приборы и Инструменты»

Измерь!

Измеряй, фиксируй, определяй

- Мультиметры
- Осциллографы
- Генераторы и частотомеры
- Токосъемные клещи
- Тестеры

www.izmer.ru

**Сравнение товара**

возможность отбора товара и его сравнение по техническим характеристикам

100% совместимость с интернет-магазином Платан

единая товарная корзина с www.platan.ru
прозрачность перехода с одного сайта на другой без потери корзины