

Mechanical characteristics

cable group

 interface dimensions acc. to assembly code
 centre conductor
 outer conductor
 mating life
 coupling torque

Mechanische Eigenschaften

Kabelgruppe ⓐ G30: 1.4/3.8 AF Draka, 7808A Belden, CNT-240 Andrew, H 155 Pope, HPF 240, LMR 240 TMS, Low Loss 1.4/3.8, MCR 240 AFB Draka, S 04172 D Suhner, Speedfoam 400 Habia, TZC 500 25 Ericsson, WCX240 NEK/CDT

 Steckgesicht nach Montageanleitung ⓐ IEC 60169-16
 Innenleiter B3331
 Außenleiter Crimp
 Steckzyklen Crimp
 ≥ 500
 Kupplungsdrehmoment 4 - 6 Nm ⓐ

Components

centre contact
 other metal parts
 crimp ferrule
 insulator
 gasket

Bauteile



Innenkontakt
 sonstige Metallteile
 Crimprohr
 Isolierung
 Dichtung

Materials / Material

CuZn39Pb3
 CuZn39Pb3
 SF Cu w
 PTFE
 Silikon

Finish / Oberfläche

Cu2Ag5
 CuSnZn3
 CuSnZn3

				2000	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material
				gez./drawn	27.09.	HM	
				gepr./appr.	23.10.00	GJ	Oberfläche/ finish
				Norm./stand.			
				Maßstab/scale	Benennung/title		
				2:1	N Straight Plug N-Kabelstecker		
a	17233	24.11.05	MA	untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.	 Maße/dimensions: mm
				K	J01020A0119	Ersatz für/ replaces	