

Светодиодная автолампочка с цоколем T4.2

Описание



Лампочки T4.2 предназначены для использования в качестве подсветки приборной панели: шкал, выключателей, индикаторов. Использование автоламп на основе LED-диодов позволяет существенно сократить энергопотребление. Как следствие, нагрузка на бортовую сеть и проводку транспортного средства

также уменьшается в разы, что позволяет продлить срок службы аккумулятора, снизить потребление топлива, а также урезать выбросы вредных веществ в атмосферу. При всем при этом сила светового потока намного выше, чем у стандартных ламп накаливания, равно как и продолжительность работы, прочность и устойчивость к внешним воздействиям. Также такой автосвет не только обозначит внутри авто все требуемые элементы, но и, при необходимости, придаст индивидуальности облику салона.

Технические характеристики

Тип светодиода: smd 3528

Напряжение питания, В: 12

Ток, мА: 20

Световой поток, лм: 4

Угол рассеивания: 140°

Цвет свечения: белый, желтый, зеленый, красный или синий