

# Технические характеристики продукта

Спецификации



## ЭТЮД С/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой 10 АХ, БЕЛЫЙ

BC10-005B

Код EAN : 4607098940117

### Основные характеристики

Function	Выключатель
Delivery form	Изделие в сборе
Cover plate color	Белый

### Дополнительные характеристики

Номинальный ток	10 АХ в 250 В
Диапазон мощности	<= 2300 Вт
Описание полюсов	1P
Функции переключения	На 1 направление
Тип контактов	1 Н.О.
Соединения – клеммы	Винтовые зажимы 2,5 мм <sup>2</sup> жесткий кабель Винтовые зажимы 2,5 мм <sup>2</sup> гибкий кабель
Длина зачистки проводов	11 мм
Тип монтажа	Утопленный
Режим фиксации	Винтами Лапками
Материал	РА (полиамид): моноблок
Тип покрытия	Глянцевое
Высота	81 мм
Ширина	81 мм
Глубина	47 мм
Вес нетто	0,0781 кг

### Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20
Стандарты	ГОСТ Р 51324.1:2005
Сертификаты	ГОСТ Р

### Тип упаковки

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во едениц в упаковке	1

Вес упаковки	84 г
Высота упаковки 1	4,7 см
Ширина упаковки 1	8,1 см
Длина упаковки 1	8,1 см
Тип упаковки 2	BB1
Количество штук в упаковке 2	20
Вес упаковки 2	1,817 кг
Высота упаковки 2	10,6 см
Ширина упаковки 2	18,6 см
Длина упаковки 2	37,2 см
Тип упаковки 3	CAR
Количество штук в упаковке 3	120
Вес упаковки 3	10,3 кг
Высота упаковки 3	33,2 см
Ширина упаковки 3	38,4 см
Длина упаковки 3	38,4 см

## Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------