


ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ПЛАСТИКОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ CPC

CPC – это круглые разъемы, выполненные из высоко-температурного пластика, предназначены для напряжений до 600V (серия 1 и 3), 250V (серия 2) и токов до 60A (серия 3). Разъемы могут иметь металлизированные корпуса и дополнительные аксессуары для герметизации. Для блочных и кабельных частей (не для пайки на плату) контакты поставляются отдельно.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



Серия 1 (стандартные)



Тип корпуса	Габаритные размеры, мм												
	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N
11	34.29	10.67	2.39	17.45	18.8	21.44	28.58	3.18	21.34	20.75	23.75	27.43	24.77
13	34.29	10.67	2.39	20.62	22.33	24.61	32.54	3.18	24.87	22.2	27.23	27.43	28.07
17	34.29	10.67	2.39	26.67	28.19	28.58	63.45	3.81	30.73	29.49	33.27	27.43	34.26
23	34.29	13.21	3.96	36.53	38.35	36.53	44.45	3.81	40.89	38.23	44.02	27.43	45.42

Типоразмер	Кол-во конт.	Колодка розеточная (штыри)		Колодка вилочная (гнезда)
		блочная	кабельная	кабельная
11	4	206061-1	206153-1	206060-1
	7	211401-1		211399-1
13	9	206705-1	206705-2	206708-1
	9	211767-2		211766-1
17	16	206036-1	206036-3	206037-1
	19	211771-2		211770-2
	24	206838-1	206838-2	206837-1
23	37	206151-1	206151-2	206150-1

Контакты к разъемам CPC серии 1

Сечение провода, мм	Штырь		Гнездо		Ручной инструмент Procrimper
	россыпь 1000 шт.	на ленте	россыпь 1000 шт.	на ленте	
	0.2-0.6	163086-2	163085-8	163088-2	
0.8-1.4	163082-2	163081-7	162084-2	163083-7	58495-1

Серия 2 (стандартные)



Тип корпуса	Габаритные размеры, мм												
	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N
11	20.55	10.67	2.39	17.48	16	21.44	22.58	3.18	21.34	20.75	23.75	20.32	24.77
17	20.55	10.67	2.39	26.67	23.95	28.58	36.45	3.81	30.73	29.49	33.27	20.32	34.26
23	23.47	10.67	3.96	36.53	38.48	36.53	44.45	3.81	40.89	38.1	44.02	23.24	45.42

Типоразмер	Кол-во конт.	Колодка розеточная (штыри)		Колодка вилочная (гнезда)
		блочная	кабельная	кабельная
11	8	205841-1	205841-2	205838-1
	9	206846-1	206486-2	206485-1
17	28	205840-3	206152-1	205839-3
	57	926145-4		206437-1
23	63	205843-1	205843-2	205842-1

Контакты к разъемам CPC серии 2

Сечение провода, мм	Штырь		Гнездо		Ручной инструмент Procrimper
	россыпь 1000 шт.	на ленте	россыпь 1000 шт.	на ленте	
	0.12-0.4	745254-6	745254-2	745253-6	
0.2-0.6	66506-9	66506-3	66504-9	66506-9	58495-1

Серия 3 (стандартные)



Тип корпуса	Габаритные размеры, мм												
	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N
17	41.53	10.67	2.39	26.67	28.19	28.58	36.45	3.81	30.73	29.49	33.27	41.78	34.26
23	41.53	13.21	3.96	36.53	38.35	36.53	44.45	3.81	40.89	38.23	44.02	41.78	45.42

Тип корпуса	Кол-во контактов	Розетка		Вилка на кабель
		блочная	на кабель	
17	3	206036-2	206207-1	206037-2
		206137-1	206137-2	206136-1

Контакты к разъемам CPC серии 3

Сечение провода, мм	Диаметр изоляции	Штыри		Гнезда
		2.0-3.0	3.43-4.06	
5.0-6.0	4.83-5.59	66259-4	66741-2	

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПЕРЕХОДНИКИ



AD-001
переходник для клавиатуры miniDIN 6M - DIN 5F



AD-002
переходник для клавиатуры miniDIN 6F - DIN 5M



AD-007
переходник для мыши DB 9F - miniDIN 6M



AD-008
переходник для мыши DB 9M - miniDIN 6F



DB9M-DB25F
переходник для мыши, RS-232



DB9F-DB25M
переходник для мыши, RS-232