


**Ø 4 mm-Messleitungen mit stapelbaren Steckern**

**Ø 4 mm Test Leads with Stackable Plugs**

**Cordons de mesure Ø 4 mm à reprise arrière**

**XVF-446 XVS-446 XVF-448 XVS-448**



Hoch flexible Messleitungen mit PVC- oder Silicon-Isolierung, beidseitig mit stapelbarem Ø 4 mm-Lamellenstecker mit starrer Isolierhülle.

Highly flexible test leads with insulation in PVC or Silicone with stackable Ø 4 mm Multilam plugs with rigid insulating sleeve on both ends.

Cordons de mesure extra-souples à isolation en PVC ou Silicone, équipés des deux côtés d'une fiche à lamelles Ø 4 mm à reprise arrière protégée par un fourreau isolant rigide.

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Leitungsquerschnitt Lead cross section Section du câble		Längen [cm] Lead lengths [cm] Longueurs [cm]	*Farben *Colours *Couleurs
<b>XVF-446</b>	<b>66.9738-□*</b>	600 V, CAT II / 19 A	1,0 mm <sup>2</sup>	Ni PVC CE UL	0 25 0 50 100 150 200	20 21 22 23 24 25 26 27 29
<b>XVS-446</b>	<b>66.9739-□*</b>	600 V, CAT II / 19 A	1,0 mm <sup>2</sup>	Ni SIL CE UL	0 25 0 50 100 150 200	20 21 22 23 24 25 26 27 29
<b>XVF-448</b>	<b>66.9736-□*</b>	600 V, CAT II / 32 A	2,5 mm <sup>2</sup>	Ni PVC CE UL	0 25 0 50 100 150 200	20 21 22 23 24 25 26 27 29
<b>XVS-448</b>	<b>66.9737-□*</b>	600 V, CAT II / 32 A	2,5 mm <sup>2</sup>	Ni SIL CE UL	0 25 0 50 100 150 200	20 21 22 23 24 25 26 27 29

**SLK4075-E/N SLK410-E/SIL SLK425-E SLK425-E/N**



Hoch flexible Messleitungen mit PVC- oder Silicon-Isolierung, beidseitig mit stapelbarem Ø 4 mm-Lamellenstecker mit starrer Isolierhülle.

Highly flexible test leads with insulation in PVC or Silicone with stackable Ø 4 mm Multilam plugs with rigid insulating sleeve on both ends.

Cordons de mesure extra-souples à isolation en PVC ou Silicone, équipés des deux côtés d'une fiche à lamelles Ø 4 mm à reprise arrière protégée par un fourreau isolant rigide.

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Leitungsquerschnitt Lead cross section Section du câble		Längen [cm] Lead lengths [cm] Longueurs [cm]	*Farben *Colours *Couleurs
<b>SLK4075-E/N</b>	<b>28.0127-□*</b>	600 V, CAT III ~ 1000 V, CAT II / 15 A	0,75 mm <sup>2</sup>	Ni PVC CE UL	0 25 0 50 0 75 100 150 200	20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
<b>SLK410-E/SIL</b>	<b>28.0126-□*</b>	600 V, CAT III ~ 1000 V, CAT II / 19 A	1,0 mm <sup>2</sup>	Au SIL CE UL	0 25 0 50 0 75 100 150 200	21 22 23
<b>SLK425-E</b>	<b>28.0124-□*</b>	600 V, CAT III ~ 1000 V, CAT II / 32 A	2,5 mm <sup>2</sup>	Au PVC CE UL	0 25 0 50 0 75 100 150 200	20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
<b>SLK425-E/N</b>	<b>28.0125-□*</b>	600 V, CAT III ~ 1000 V, CAT II / 32 A	2,5 mm <sup>2</sup>	Ni PVC CE UL	0 25 0 50 0 75 100 150 200	20 21 22 23 24 25 26 27 28 29