




Фото	Наименование	Артикул	Число полюсов	Номинальный разрядный ток I/20 мкс, кА	Номинальное рабочее напряжение, В	Транспортная упаковка		
						Кол-во, шт	Вес, кг	Размер, см
ОПС1 класс I (B)								
	ОПС1-В 1Р	SQ0201-0001	1	30	400	120	18,0	28,0x52,0x20,0
	ОПС1-В 2Р	SQ0201-0002	2	30	400	60	18,0	28,0x52,0x20,0
	ОПС1-В 3Р	SQ0201-0003	3	30	400	40	18,0	28,0x52,0x20,0
	ОПС1-В 4Р	SQ0201-0004	4	30	400	30	18,0	28,0x52,0x20,0
ОПС1 класс II (C)								
	ОПС1-С 1Р	SQ0201-0005	1	20	400	120	18,0	28,0x52,0x20,0
	ОПС1-С 2Р	SQ0201-0006	2	20	400	60	18,0	28,0x52,0x20,0
	ОПС1-С 3Р	SQ0201-0007	3	20	400	40	18,0	28,0x52,0x20,0
	ОПС1-С 4Р	SQ0201-0008	4	20	400	30	18,0	28,0x52,0x20,0
ОПС1 класс III (D)								
	ОПС1-Д 1Р	SQ0201-0009	1	5	230	120	18,0	28,0x52,0x20,0
	ОПС1-Д 2Р	SQ0201-0010	2	5	230	60	18,0	28,0x52,0x20,0

Схема подключения

