




# Клеммные соединения с винтовым зажимом MA2.5/5

## Проходные клеммы - ширина 5 мм 0.197 in



MA2.5/5



ширина 5 мм 0.197 in

### Описание

- Универсальность: подходят для установки на симметричные и ассиметричные рейки.
- Помимо нашего обычного серого цвета, клеммные соединения выпускаются в разных вариантах цветов, которые позволяют быстро определить, какую функцию выполняет конкретная клемма.

### Информация для заказа

Описание	Цвет	Тип	Код для заказа	Упаковка кол-во:	Масса (1 шт.) g
Проходная клемма	Серый	MA2.5/5	1SNA115486R0300	50	6.61
	Синий	MA2.5/5.N	1SNA125486R0500	50	6.61
	Оранжевый	MA2.5/5	1SNA105075R2000	50	6.61
	Желтый	MA2.5/5	1SNA105486R1200	50	6.61
	Красный	MA2.5/5	1SNA400184R2700	50	6.61
	Белый	MA2.5/5	1SNA105052R2100	50	6.61
	Черный	MA2.5/5	1SNA105077R2200	50	6.61
	Бежевый	MA2.5/5	1SNA195486R0400	50	6.61

### Основные технические данные

Подключение	IEC			UL			CSA			Рейка	Инструмент	Момент затяжки
	Жесткий - Одножильный / Многожильный	Гибкий с изолированным наконечником Калибр	Сечение	UL	CSA	UL	CSA	UL	CSA			
1 провод на зажим	Жесткий - Одножильный / Многожильный	Гибкий с изолированным наконечником Калибр	0.2-4 мм²	22-12 AWG	22-12 AWG	22-12 AWG	22-12 AWG	22-12 AWG	22-12 AWG	G32, TH 35-7.5, TH 35-15	Отвертка плоская Ø 3.5 мм Ø 0.137 in	0.4 - 0.6 N.m 3.5 - 5.3 lb.in
	Длина зачистки изоляции	10 мм 0.39 in										
Номинальный ток / Номинальное сечение	24 A / 2.5 мм²	30 A / 12 AWG	25 A / 12 AWG									
Номинальный кратковременно допустимый сквозной ток (Ic)	300 A											
Номинальное напряжение	1000 V	600 V	600 V									
Выдерживаемое импульсное напряжение	8000 V											
Защита	IP20	NEMA 1										

Данные о подключении для одного жесткого - одножильного / многожильного - гибкого провода (если применимо) являются обязательной информацией, требуемой стандартами IEC, UL и CSA.

Все остальные данные приводятся только для справки. Подробную информацию см. в наших сертификатах CB, UL и CSA, а также в технических характеристиках на сайте <http://www.te.com>



### Принадлежности

Описание	Цвет	Тип	Код для заказа	Упаковка кол-во:	Масса (1 шт.) g	
1 Торцевые фиксаторы	Серый	BAM4	1SNK900001R0000	50	12.00	
		BADL	1SNA399903R0200	50	4.70	
2 Торцевые изоляторы	Серый	FEM6	1SNA118368R1600	20	2.40	
3 Перемычки	Серый	2 полюса 24 A	BJMI5-2	1SNA176278R1600	10	3.30
		3 полюса	BJMI5-3	1SNA176279R1700	10	5.00
		4 полюса	BJMI5-4	1SNA176280R0500	10	6.70
		5 полюсов	BJMI5-5	1SNA176281R2200	10	8.40
		10 полюсов	BJMI5-10	1SNA176282R2300	10	16.90
4 Перемычки "гребенка"	Серый	2 полюса 30 A	PC5-2	1SNA113542R1000	10	1.80
		10 полюсов	PC5-10	1SNA113544R1200	10	6.00
5 Крестообразная перемычка		EL6	1SNA173627R2100	10	0.10	
6 Изолирующие наконечники		EIP	1SNA113550R2400	10		
7 Разделители цепи	Серый	3 мм	SCFM6	1SNA114825R0500	20	4.00
		0 мм	SCMA5	1SNA116728R2500	10	
		3 мм	SCFCV1-2	1SNA116795R1100	10	8.00
		SCF6	1SNA118707R0300	20		
		CBM5	1SNA178745R1400	50		
8 Соединители экрана		CPV1-2	1SNA176816R1200	1		
9 Защитные крышки	Прозрачные	CPM	1SNA187312R1400	1		
		CPM	1SNA187312R1400	1		
10 Маркеры клеммных соединений	Белый	RC510	1SNA231000R0700	1	5.20	

Полный список принадлежностей см. в характеристиках клеммного соединения. Некоторые принадлежности, например, перемычки, могут привести к изменению номинальных характеристик клеммного соединения; полную информацию см. в каталоге принадлежностей.

### Клеммные соединения с заземлением с винтовым зажимом

Описание	Цвет	Тип	Код для заказа	Упаковка кол-во:	Масса (1 шт.) g	
Заземление	Профиль совпадает с MA2.5/5...	Зеленый-желтый	MA2.5/5.P	1SNA165488R2700	50	18.00

Все технические данные по стандарту UL/CSA и размеры в дюймах указываются наклонным шрифтом.

Технические данные действительны только в случае использования медных проводов.