



## Светодиодные энергосберегающие пылевлаго-защищенные светильники Navigator **NBL-P-LED**

Светильники NBL-P-LED являются энергоэффективным аналогом стандартных светильников НПБ по форме, размерам и светотехническим характеристикам.



Алюминиевый радиатор



Алюминиевый отрагатель

### Основные преимущества:

- обладает степенью защиты от пыли и влаги IP65, подходит как для внутреннего, так и для наружного использования. Предназначен для общего освещения: промышленных и сельскохозяйственных объектов, теплиц, складов, гаражей, подвалов, автопарковок, тоннелей, автомоек, кухонных, душевых и прочих помещений с повышенным содержанием пыли и влаги;
- корпус выполнен из высокопрочного пластика и обладает противоударными свойствами;
- светильник оснащен алюминиевым радиатором, что обеспечивает стабильный срок службы светодиодов;

- светильник оснащен алюминиевым отражателем, который минимизирует потери светового потока;
- эффективность более 70 Лм/Вт;
- коэффициент цветопередачи Ra > 75;
- надёжный драйвер с коэффициентом мощности > 0.8;
- широкий диапазон рабочих температур (от - 30 до +40 °C);
- широкий диапазон рабочих напряжений (от 165 до 265 В)
- удобство монтажа;
- срок службы более 30 000 часов.

**Лучшая  
цена**

**Комплект поставки:** монтажный комплект, паспорт изделия.

| Код продукта              | Мощность, Вт | Цвет   | Напряжение, В | Цветовая температура, К | Световой поток, лм | Козф. мощн. cos φ | Кол-во штук в коробке | Размер     | Штрихкод |        |     |   |
|---------------------------|--------------|--------|---------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|------------|----------|--------|-----|---|
| NBL-PO1-7-4K-WH-IP65-LED  | 7            | Белый  | 165-265       | 4000                    | 510                | >0.8              | 24                    | 208x120x74 | 460      | 713694 | 822 | 8 |
| NBL-PO3-7-4K-WH-IP65-LED  | 7            | Белый  | 165-265       | 4000                    | 440                | >0.8              | 24                    | 208x120x75 | 460      | 713694 | 823 | 5 |
| NBL-PO1-7-4K-BL-IP65-LED  | 7            | Черный | 165-265       | 4000                    | 510                | >0.8              | 24                    | 208x120x74 | 460      | 713694 | 824 | 2 |
| NBL-PO3-7-4K-BL-IP65-LED  | 7            | Черный | 165-265       | 4000                    | 440                | >0.8              | 24                    | 208x120x75 | 460      | 713694 | 825 | 9 |
| NBL-PR1-7-4K-WH-IP65-LED  | 7            | Белый  | 165-265       | 4000                    | 510                | >0.8              | 24                    | 197x197x76 | 460      | 713694 | 829 | 7 |
| NBL-PR3-7-4K-WH-IP65-LED  | 7            | Белый  | 165-265       | 4000                    | 440                | >0.8              | 24                    | 197x197x76 | 460      | 713694 | 830 | 3 |
| NBL-PR1-7-4K-BL-IP65-LED  | 7            | Черный | 165-265       | 4000                    | 510                | >0.8              | 24                    | 197x197x76 | 460      | 713694 | 831 | 0 |
| NBL-PR3-7-4K-BL-IP65-LED  | 7            | Черный | 165-265       | 4000                    | 440                | >0.8              | 24                    | 197x197x76 | 460      | 713694 | 832 | 7 |
| NBL-PR1-12-4K-WH-IP65-LED | 12           | Белый  | 165-265       | 4000                    | 870                | >0.8              | 24                    | 235x235x94 | 460      | 713694 | 839 | 6 |
| NBL-PR3-12-4K-WH-IP65-LED | 12           | Белый  | 165-265       | 4000                    | 760                | >0.8              | 24                    | 235x235x96 | 460      | 713694 | 840 | 2 |
| NBL-PR1-12-4K-BL-IP65-LED | 12           | Черный | 165-265       | 4000                    | 870                | >0.8              | 24                    | 235x235x94 | 460      | 713694 | 841 | 9 |
| NBL-PR3-12-4K-BL-IP65-LED | 12           | Черный | 165-265       | 4000                    | 760                | >0.8              | 24                    | 235x235x96 | 460      | 713694 | 842 | 6 |

Все характеристики продукции Навигатор строго соответствуют заявленным на упаковке.

## Светодиодные энергосберегающие пылевлагозащищенные светильники Navigator **NBL-P-SNR-LED** со встроенным датчиком движения

Светильник оборудован встроенным датчиком движения, который реагирует на движение объектов управляя включением и выключением светового прибора. Микроволновый датчик создает зону электромагнитного поля, и реагирует на движения в этой зоне. В отличие от ультразвуковых и инфракрасных датчиков движения, на эффективность его работы практически не влияют изменения температуры, движения воздуха и малых объектов (птицы, насекомые) в зоне действия микроволнового поля.



Встроенный датчик движения



**Датчик движения оборудован тремя регулировочными ручками для гибкой настройки параметров работы:**



**РАДИУС ДЕЙСТВИЯ** (от 1 до 10 м). Регулятор расстояния до движущегося объекта, при котором происходит обнаружение.



**ЗАДЕРЖКА ВРЕМЕНИ ВЫКЛЮЧЕНИЯ** (от 10 секунд до 30 минут). Регулятор времени задержки выключения светильника при обнаружении движущегося объекта.



**РЕГУЛИРУЕМАЯ ОСВЕЩЕННОСТЬ** (от 2 до 2000 Люкс). Регулятор позволяет задать уровень освещенности, при котором датчик начнет фиксировать движение, что поможет установить необходимый порог срабатывания.

Устанавливая промежуточные значения трех регуляторов Вы можете подобрать необходимые условия срабатывания датчика.

| Код продукта             | Мощность, Вт | Цвет   | Напряжение, В | Цветовая температура, К | Световой поток, лм | Коеф. мощн. cos φ | Кол-во штук в коробке | Размер     | Штрихкод |        |     |   |
|--------------------------|--------------|--------|---------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|------------|----------|--------|-----|---|
| NBL-PR1-12-4K-WH-SNR-LED | 12           | Белый  | 165-265       | 4000                    | 870                | >0.8              | 24                    | 235x235x94 | 460      | 713694 | 843 | 3 |
| NBL-PR3-12-4K-WH-SNR-LED | 12           | Белый  | 165-265       | 4000                    | 760                | >0.8              | 24                    | 235x235x96 | 460      | 713694 | 844 | 0 |
| NBL-PR1-12-4K-BL-SNR-LED | 12           | Черный | 165-265       | 4000                    | 870                | >0.8              | 24                    | 235x235x94 | 460      | 713694 | 845 | 7 |
| NBL-PR3-12-4K-BL-SNR-LED | 12           | Черный | 165-265       | 4000                    | 760                | >0.8              | 24                    | 235x235x96 | 460      | 713694 | 846 | 4 |

Все характеристики продукции Навигатор строго соответствуют заявленным на упаковке.