

Фонари налобные NPT-H

NPT-H

Надежные налобные фонари. Яркие, долговечные и экономичные. Срок службы светодиодов – до 100 000 часов. Идеально подходят для работы и активного отдыха. Все фонари оснащены регулируемым удобным креплением. Индивидуальная упаковка – блистер с цветным вкладышем.

NPT-H01 имеет четыре режима работы: три уровня яркости и режим мерцания. NPT-H02 – налобный фонарь с 1 светодиодом мощностью 1 Вт. Три режима работы: два уровня яркости и режим мерцания.

NPT-H03 – фонарь с функцией фокусировки светового луча. В фонаре установлен 1 светодиод мощностью 1 Вт. Три режима работы: два уровня яркости и режим мерцания.

NPT-H04 и NPT-H05 имеют четыре режима работы: 3 уровня яркости и мерцание. Фонарь NPT-H04 – 1/3/7 LED + мерцание, фонарь NPT-H05 – 1/3/19 LED + мерцание.

Индивидуальная упаковка – блистер с цветным вкладышем.



NPT-H01



NPT-H02



NPT-H03

NPT-H04
NPT-H05



Код продукта	Количество и тип источников питания	Тип источника света	Тип корпуса	Дальность освещения**	Длина, мм	Ширина, мм	Штрихкод
NPT-H01-3AAA	3 AAA*	25 LED	пластик	до 20 м	77	81	4607136 94946 1
NPT-H02-3AAA	3 AAA*	1 LED = 1 Вт	пластик	до 50 м	73	56	4607136 94949 2
NPT-H03-3AAA	3 AAA*	1 LED = 1 Вт	пластик	до 25 м	86	69	4607136 94950 8
NPT-H04-3AAA	3 AAA*	7 LED	пластик	до 20 м	60	72	4607136 94916 4
NPT-H05-3AAA	3 AAA*	19 LED	пластик	до 25 м	60	72	4607136 94917 1

* Элементы питания в комплект не входят

** В зависимости от состояния элементов питания

Фонари налобные NPT-H

NPT-H

Надежные налобные фонари. Яркие, долговечные и экономичные. Срок службы светодиодов – до 100 000 часов. Идеально подходят для работы и активного отдыха. Все фонари оснащены регулируемым удобным креплением. Индивидуальная упаковка – блистер с цветным вкладышем.

NPT-H06-3AAA – налобный фонарь с 1 светодиодом CREE мощностью 5 Вт и с фокусировкой светового луча. Три режима работы: два уровня яркости и режим мерцания.

NPT-H07-3AAA – налобный фонарь с 1 светодиодом мощностью 3 Вт. Три режима работы: два уровня яркости и режим мерцания.

NPT-H08-ACCU – аккумуляторный налобный фонарь с 1 светодиодом CREE мощностью 5Вт. Имеет три режима работы: два уровня яркости и режим мерцания. Оснащен литий-ионным аккумулятором 3,7В, 2 Ач и может работать до 15 часов работы без подзарядки в режиме пониженной яркости, при полностью заряженном аккумуляторе. Имеет индикацию заряда (переход от красного к зеленому цвету).

Индивидуальная упаковка – блистер с цветным вкладышем.



NPT-H06



NPT-H07



NPT-H08

Код продукта	Количество и тип источников питания	Тип источника света	Тип корпуса	Дальность освещения**	Длина, мм	Ширина, мм	Штрихкод
NPT-H06-3AAA	3 AAA*	1 LED CREE = 5 Вт	анодированный алюминий + пластик	до 200 м	75	45	460713694913 3
NPT-H07-3AAA	3 AAA*	1 LED = 3 Вт	пластик	до 100 м	60	60	4607136 94914 0
NPT-H08-ACCU	литий-ионный аккумулятор 3,7 В, 2 Ач;	1 LED CREE = 5 Вт	анодированный алюминий + пластик	до 200 м	70	85	4607136 94973 7

* Элементы питания в комплект не входят

** В зависимости от состояния элементов питания