




## NHB-R1



Светодиодные светильники для высоких пролетов Navigator серии NHB-R1-LED предназначены для использования на промышленных и коммерческих объектах.



- Высокая эффективность 110 лм/Вт
- Эффективные и надежные светодиоды Refond
- Надежный изолированный драйвер с высоким КПД и  $\cos \phi > 0,95$
- Корпус светильника из экструзионного алюминия обеспечивает эффективный отвод тепла
- Асимметричная кривая силы света подходит для освещения как обычных помещений, так и стеллажей
- Накладной или подвесной способ установки
- Цепи для подвесного монтажа в комплекте (длина 50 см)



Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Кэф. мощн., $\cos \phi$	Угол светового потока	Вес, кг	Размер l x b x h, мм	Кол-во в упаковке, шт.	Штрихкод
NHB-R1-100-5K-60X90D-LED	100	175-264	5000	11 000	>0,95	60 x 90°	2,1	520 x 100 x 65	1/4	4650074 61694 0
NHB-R1-150-5K-60X90D-LED	150	175-264	5000	16 500	>0,95	60 x 90°	3,1	775 x 100 x 65	1/4	4650074 61695 7