


КИПД 18

Светодиод 5 мм двухцветный



www.planetasid.ru

тип type	цвет свечения emission color	цвет корпуса case color	длина волны wave- length nm	сила света luminous intensity min Iv, mcd	прямой ток forward current If, mA	прямое напряжение forward voltage max Vf, V	угол angle 2φ 50%Iv deg.
КИПД18 А-М	красно/ зеленый red/green	белый с диспергатором white diffused	655/567	1,0/1,0	10	2,4/2,4	50
КИПД18 Б-М				3,0/3,0			
КИПД18 В-М				5,0/5,0			
КИПД18 Г-М				8,0/8,0			
КИПД18 Д-М				10,0/10,0			
КИПД18 Е-М				15,0/15,0			
КИПД18 Ж-М				20,0/20,0			
КИПД18 Р-М				бесцветный прозрачный water clear			
КИПД18 С-М		800/800					
КИПД18 Т-М		1000/1000					
КИПД18 А1-М	красно/ желтый red/yellow	белый с диспергатором white diffused	655/590	1,0/1,0	10	2,4/2,4	50
КИПД18 Б1-М				3,0/3,0			
КИПД18 В1-М				5,0/5,0			
КИПД18 Г1-М				8,0/8,0			
КИПД18 Д1-М				10,0/10,0			
КИПД18 Е1-М				15,0/15,0			
КИПД18 К-ИК	красно/ИК red/IR	белый с диспергатором white diffused	655/940	100/15	20	2,0/1,7	50