


## Светильник светодиодный T5



Светодиодные светильники T5 предназначены для освещения полок и витрин в сетях розничной торговли, холодильных камер, внутреннего освещения общественных помещений, акцентной подсветки или освещения рабочей зоны.

Кривая силы света (КСС)



Технические характеристики

Характеристика	T5-600	T5-900	T5-1200
Потребляемая мощность, Вт	8	12	16
Световой поток светильника, лм	1 000	1 500	2 000
Цветовая температура, К	3 000 / 4000 / 5000		
Индекс цветопередачи, CRI	>80		
Тип КСС	Косинусная		
Производитель светодиодов	OSRAM Opto Semiconductors		
Срок службы светодиодов, часы	50 000		
Гарантийный срок, мес	36		
Номинальное напряжение питающей сети, В	~ 220		
Допустимое напряжение питающей сети, В	~ 130-260		
Частота питания, Гц	50		
Коэффициент мощности, не менее	0,93		
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Способ установки светильника	Накладной		
Материал рассеивателя	Поликарбонат		
Тип рассеивателя	Опал		
Температурный режим работы, С°	от 0 до +40		
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ15150-69	УХЛ4		
Степень защиты	IP20		
Масса светильника, кг	0,16	0,20	0,24
Размеры LxВxН, мм	568x22x34	872x22x34	1178x22x34