

Характеристики МЕГЕОН 19200:

Диапазон измерений	0 ... 1,8 мм (0...71,0 мил)*
Разрешение	0,01 мм (1 мил)
Ошибка измерений	± 0,03 мм
Мин. диаметр	50 мм
Мин. толщина	0,5 мм
Питание	Батарея 1,5В тип «AAA» - 2 шт.
Рабочая температура	0...40°C
Рабочая влажность	10...95% Отн. влажности
Габаритные размеры	61,98x30,57x104,99 мм
Вес	63,98 г (без батареи)

*- мил= 1/1000 дюйма =
0,0254 мм = 25,4 микрона