

Наименование параметра	Значение
Способы установки	ДДВ — встраиваемые в нишу; ДДС — на стену; ДДУ — на внешний угол стены; ДДП — потолочные; ДДПр — на прожектор; ДДПт — в патрон E27; ДДТ — вместо точечного светильника; ДДСк - скрытый
Номинальное напряжение, В	230
Номинальная частота, Гц	50
Максимальная мощность нагрузки, Вт	60-2000 (в зависимости от исполнения)
Порог срабатывания в зависимости от уровня освещенности, Лк	от 5 Лк до дневного света (регулируется)
Время отключения, сек	(Для ДДПт-01) 10 сек -2 мин (регулируется) (для ДДП-03 и ДДТ-01) 10 сек – 7 мин (регулируется) (для всех остальных датчиков) 5 сек – 8 мин (регулируется)
Максимальная дальность обнаружения объекта, м (при $t < 24^{\circ} \text{C}$)	6-12 (в зависимости от исполнения)
Угол обзора	120° — 360° (в зависимости от исполнения)
Скорость движения объекта, м/с	0,6 — 1,5
Собственная потребляемая мощность (в режиме работы/в режиме ожидания), Вт	0,45/0,1
Степень защиты	IP20-IP65 (в зависимости от исполнения)
Цвет	Белый
Диапазон рабочих температур, 0°C	-20...+45
(Для ДДВ-03) Акустический датчик (микрофон) , Дб	30 — 90 (регулируется)