

Держатель батареи SMT 18650 * 2 элемента PA18650 * 2-SMT



Наименование:	PA18650 * 2-SMT
Размер:	77.1x39.8x18.0 мм (3,304 "x1.566"x0.709")
Материал держателя:	Высокотемпературный нейлон 66, UL 94V-0
Цвет:	Черный
Контакты:	Позолоченная люминофорная бронза
Диапазон температур:	От -60°F до + 290°F (от-50°C до + 145°C)
Стандарты:	Соответствует RoHS

- Низкопрофильный держатель для поверхностного монтажа для цилиндрических литиевых и щелочных батарей
- Корпус из термостойкого нейлона UL 94V-0 хорошо подходит для пайки оплавлением
- Для установки и снятия батареи не требуются инструменты
- Надежно удерживает батарею на месте
- Полярность четко обозначена для ориентации
- Вмещает элементы со встроенными схемами защиты печатных плат или без них
- Позолоченные контакты из люминофорной бронзы обеспечивают низкое контактное сопротивление и легко паяются
- Идеально подходит как для бессвинцового припоя, так и для традиционного процесса пайки