

**ПЕРЕДАТЧИК**

<b>Минимальное Рабочее Напряжение</b>	6 В постоянного тока
<b>Максимальное Рабочее Напряжение</b>	48 В постоянного тока
<b>Рабочий ток</b>	<200 мА
<b>Рабочая Частота</b>	4 кГц
<b>Максимальная Рабочая Температура</b>	50°C
<b>Максимальная Температура хранения</b>	70°C
<b>Максимальная рабочая Относительная влажность</b>	80% (Без конденсации)
<b>Максимальная относительная влажность при хранении</b>	80% (Без конденсации)
<b>Высота над уровнем моря</b>	<2000 м

**ПРИЕМНИК**

<b>Источник питания</b>	2 X 1,5 В ААА
<b>Рабочий ток</b>	Когда сигнал не обнаружен <15 мА
<b>Потребляемая мощность При выключенном питании</b>	< 10µА
<b>Максимальная Рабочая Температура</b>	50°C
<b>Максимальная Температура хранения</b>	70°C
<b>Максимальная рабочая Относительная влажность</b>	80% (Без конденсации)

<b>Максимальная относительная влажность при хранении</b>	80% (Без конденсации)
<b>Высота над уровнем моря</b>	<2000 м