

**Mechanical characteristics**

cables

**Mechanische Eigenschaften**

Kabel

- (c) G13: 0.4/2.5, 2YCY 0.4/2.5-3.8, HF 2172 Amphenol, Telass 50 Bedea, (a)
- (e) (d) (b) G50: 02Y(ST)CH 0.45/2.0-3.4, 02Y(ST)CY 0.45/2.0-3.4, 02YS(ST)CH 0.45/2.0-3.4, 02YS(ST)CY 0.45/2.0-3.4, 2.5C-2V, NCX1 391300 0.53/2.45-3.6 Filotex

interface dimensions acc. to assembly code

Steckgesicht nach Montageanleitung

IEC 60169-8  
A0204

**Components**

- centre contact
- outer contact
- crimp ferrule
- bayonet
- insulator
- gasket

**Bauteile**



- Innenkontakt
- Außenkontakt
- Crimprohr
- Bajonett
- Isolierung
- Dichtung

**Materials / Material**

- CuZn39Pb3
- CuZn39Pb3
- SF Cu w
- GD-ZnAl4Cu1
- PTFE
- NBR

**Finish / Oberfläche**

- Cu1Ni2Au0.8
- Cu2Ni5
- Ni5
- Cu6Ni6

e d c b a	19059	30.07.07	MA	1989	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material	
	12743	13.01.01	BJ	gez./drawn	07.09.	JB		
	12551	17.05.01	BJ	gepr./appr.	22.02.94	PU	Oberfläche/ finish	
	12391	08.03.01	BJ	Norm./stand.				
	2213	31.10.89	Loh	Maßstab/scale	Benennung/title			
				2:1	BNC-Straight Plug BNC-Kabelstecker crimp			
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.		
				K		J01002A1350	 Maße/dimensions: mm	
					Ersatz für/ replaces	J01000A1350	Original: DIN A4	