



ПАСПОРТ

ТВ-15010-272кГц-СЭ 10 338143 19

РЕЗОНАТОР

(полное условное обозначение резонатора)

Номер резонатора 4

1. Номер спецификации У33 381 328
2. Номинальная частота или шифр частоты 272кГц
3. Порядок колебаний 1, срез
4. Точность настройки +1 кГц
при температуре +70 °С,
в генераторе типа МКС
5. Максимальное изменение в интервале температур +65
до +75 8 10°
6. Эквивалентные параметры:

$R_p = 140 \text{ Ом}$

7. Дополнительные данные

7А ОСТ № ЦО.338.004-73

8. Схема соединения электродов с выводами
9. Минимальная наработка 5000 час.
10. Сохраняемость 11 лет

Дата выпуска « 29 IV 19 88 г.

Подпись и штамп
представителя заказчика

Подпись и штамп
службы контроля качества



[Handwritten signature]