

Паяльная станция индукционная YINUA900H

Технические характеристики:

- Рабочее напряжение: 220В±10% 50Гц
- Выходная мощность: 90 Вт
- Рабочие условия: 0 ~40°C относительная влажность < 80%
- Условия хранения: -20 ~80°C относительная влажность < 80%
- Рабочее напряжение: Переменный ток 26В±10% 50 Гц
- Три температурных диапазона на выбор: 200-480°C, 100-450°C, 50-420°C
- Температурная стабильность: ±1°C(постоянная)
- Дисплей: Светодиодное дисплей (красный/зеленый)
- Регуляция температуры: Быстрый режим 20 мс
- Сопротивление между заземлителем и наконечником: <2Ω
- Потенциал между заземлителем и наконечником: <2мВ
- Габариты: 150*100*135 мм
- Вес: 3.4 кг