

**Mechanical characteristics**

cable group

interface dimensions acc. to assembly code  
 centre conductor  
 outer conductor  
 mating life  
 coupling torque

**Components**

centre contact  
 other metal parts  
 insulator  
 gasket

**Mechanische Eigenschaften**

Kabelgruppe

Steckgesicht nach Montageanleitung  
 Innenleiter  
 Außenleiter  
 Steckzyklen  
 Kupplungsdrehmoment

**Bauteile**

Innenkontakt  
 sonstige Metallteile  
 Isolierung  
 Dichtung

(b) G30: 1.4/3.8 AF Draka, 7808A Belden, CNT-240 Andrew, H 155 Pope, HPF 240, LMR 240 TMS, Low Loss 1.4/3.8, MCR 240 AFB Draka, S 04172 D Suhner, Speedfoam 400 Habia, TZC 500 25 Ericsson, WCX240 NEK/CDT



(b) IEC 60169-16  
 B1831  
 solder / Löt  
 Crimp  
 ≥ 500  
 4 - 6 Nm (b)

**Materials / Material**

CuZn39Pb3  
 CuZn39Pb3  
 PTFE  
 Silikon

**Finish / Oberfläche**

Cu2Ag5  
 CuSnZn3

				2000	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material
				gez./drawn	22.02.	HM	
				gepr./appr.	23.02.00	BJ	Oberfläche/ finish
				Norm./stand.			
				Maßstab/scale	Benennung/title		
				2:1	N Angle-Plug N-Kabelwinkelstecker		
b a	17233 11931	28.11.05 04.10.00	MA HM	untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.	 Maße/dimensions: mm
					K	J01020A0097	
Änd./rev. Index	Änderungsmittlung/ revision code	Datum/ date	Name/ name	Ersatz für/ replaces		Original: DIN A4	