



Mechanical characteristics

cable group

interface dimensions acc. to assembly code
 centre conductor
 outer conductor
 mating life
 coupling torque

Components

centre contact
 outer contact
 other metal parts
 crimp ferrule
 insulator
 gasket

Environmental

RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften

Kabelgruppe

Steckgesicht nach Montageanleitung
 Innenleiter
 Außenleiter
 Steckzyklen
 Kupplungsdrehmoment

Bauteile

Innenkontakt
 Außenkontakt
 sonstige Metallteile
 Crimprohr
 Isolierung
 Dichtung

Umgebung

RoHS konform

- (b) G30:
- (d) 02YS (ST) CY 1.4/3.7-50 LI, 1.4/3.8 AF, 7808A, CNT-240, H 155, HPF 240, LMR-240, LOW LOSS 1.4/3.8, MRC 240 AFB, S 04172 D, SPEEDFOAM 240 HFJ, TZC 500 25, WCX240
- (b) IEC 60169-15
- (b) C2731
- Crimp
- Crimp
- ≥ 500
- 79 - 113 Ncm (b)

Materials /Material

CuZn39Pb3
 CuZn39Pb3
 CuZn39Pb3
 SF Cu w
 PTFE
 silicone/ Silikon

Finish /Oberfläche

- (c) Cu1Ni2Au1.27
- NiP-Au
- Cu2Ni5Au0.2
- Ni5Au0.2

2002/95/EC (c)

d c b a	21948 19564 17233 15356	18.06.10 16.01.08 24.11.05 24.03.04	GB MA MA GE	2003	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material
				gez./drawn	07.11.	BJ	
				gepr./appr.	10.11.03	HR	Oberfläche/ finish
				Norm/stand.			
				Maßstab/scale	Benennung/title		
2:1				SMA Straight Plug SMA-Kabelstecker			Telegärtner
untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Unterl./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.		K J01150A0611			
Änd./rev. Index	Änderungsmittellung/ revision code	Datum/ date	Name/ name	Ersatz für/ replaces			Maße/dimensions: mm Original: DIN A4