


## Pogo Pin APP50







[www.sdb-element.com](http://www.sdb-element.com)

[info@sdb-element.com](mailto:info@sdb-element.com)

тел: +7(916) 700-70-40

тел: +7(929) 575-58-72

Номенклатурный номер	Наименование изделия	В – длина подвижной части	С – длина подвижной части	А – игла (форма иглы)
APP50A2	APP50A2 Подпружиненный контакт (pogo-pin) длиной иглы 16,55 мм	3,55±0,8	-	
APP50B1	APP50B1 Подпружиненный контакт (pogo-pin) длиной иглы 16,35 мм	-	3,35±0,8	
APP50D1	APP50D1 Подпружиненный контакт (pogo-pin) длиной иглы 16,55 мм	3,55±0,8	-	
APP50D2	APP50D2 Подпружиненный контакт (pogo-pin) длиной иглы 16,55 мм	3,55±0,8	-	
APP50E2	APP50E2 Подпружиненный контакт (pogo-pin) длиной иглы 16,55 мм	3,55±0,8	-	
APP50F1	APP50F1 Подпружиненный контакт (pogo-pin) длиной иглы 16,55 мм	3,55±0,8	-	
APP50G2	APP50G2 Подпружиненный контакт (pogo-pin) длиной иглы 16,55 мм	3,55±0,8	-	
APP50H2	APP50H2 Подпружиненный контакт (pogo-pin) длиной иглы 16,55 мм	3,55±0,8	-	

<b>APP50J1</b>	APP50J1 Подпружиненный контакт (pogo-pin) длиной иглы 16,35 мм	-	3,35±0,8	
<b>APP50T2</b>	APP50T2 Подпружиненный контакт (pogo-pin) длиной иглы 16,55 мм	3,55±0,8	-	
<b>APP50Q1</b>	APP50Q1 Подпружиненный контакт (pogo-pin) длиной иглы 16,35 мм	-	3,35±0,8	
<b>APP50Q2</b>	APP50Q2 Подпружиненный контакт (pogo-pin) длиной иглы 16,55 мм	3,55±0,8	-	
<b>APP50LM2</b>	APP50LM2 Подпружиненный контакт (pogo-pin) длиной иглы 16,55 мм	3,55±0,8	-	