

Наименование параметра	Значение
Напряжение питания, В	3x380В AC
Номинальная частота, Гц	50
Номинальная нагрузка, А	5
Порог отключения при снижении межфазного напряжения	70% от Uном
Время срабатывания, сек	3
Задержка повторного включения, сек	0,5
Диапазон рабочих температур, 0С	-10+55
Степень защиты	IP20
Потребляемая мощность, не более, Вт	2
Механическая износостойкость, циклов	1 000 000
Электрическая износостойкость, циклов	100 000
Способ монтажа	На din-рейку или монтажную плоскость (с использованием цокольного разъема P8Ц)