

Наименование параметра	Значение			
	A3M-20A	A3M-25A	A3M-32A	A3M-40A
Напряжение питания, В	220В AC			
Номинальная частота, Гц	50			
Максимальная нагрузка, А	20	25	32	40
Максимальная мощность, кВА	4,4	5,5	7,0	8,8
Верхний порог напряжения, В	255±5			
Нижний порог напряжения, В	180±5			
Время срабатывания, сек	0,1-0,6			
Задержка повторного включения, мин	1-2			
Диапазон рабочих температур, 0С	-20+50			
Степень защиты	IP20			
Потребляемая мощность, не более, Вт	2			
Механическая износостойкость, циклов	1 000 000			
Электрическая износостойкость, циклов	100 000			
Способ монтажа	din-рейка			