

Паяльник с питанием от USB

Модель No.: ZD-20U



- 1 - сенсорный переключатель
2- вибрационный выключатель

Спецификация:

- Код: 88-2095
- Входной сигнал: USB 5V
- Мощность: 8 Вт
- Самая высокая температура нагрева: 380°C-400°C
- Время нагрева: <15 секунд
- Время охлаждения: <30 секунд
- Автоматическое отключение: 25 секунд без действий

Особенности:

- Маленький и компактный, портативный инструмент.
- Быстрый нагрев и мгновенное восстановление.
- Длительный срок службы жала с защитным колпачком

Аксессуары:



- 1- Защитный колпачок
- 2- Подставка
- 3- 2 в 1 совместный нагревательный элемент с жалом
- 4- Сенсорный переключатель
- 5- Кабель подключения

Как припаять:

Вариант 1: Подключите USB-разъем к ноутбуку:



1. Когда вы касаетесь "сенсорного переключателя" на ручке, красный светодиодный индикатор загорится. Он нагреется и через 15 секунд будет готов к пайке.
2. Когда вы отпустите "сенсорный переключатель",

паяльник перейдет в спящий режим после того, как погаснет красный светодиодный индикатор,

3. При повторном прикосновении к "сенсорному переключателю" красный светодиодный индикатор загорится снова. Он заработает заново.

4. Когда "сенсорный переключатель" не может активировать паяльник, красный светодиодный индикатор также загорится, если вы слегка потрясете его. Затем он нагреется и снова будет готов к паяльным работам.

Вариант 2: Подключите разъем USB к мобильному телефону гоним:



1. При выполнении этого подключения "сенсорный переключатель" не будет работать.

Вместо этого, "вибрационный переключатель" внутри паяльника начнет работать.

2. После подключения загорится красный светодиодный индикатор. Пожалуйста, подождите около 15 секунд, ручка нагреется и будет готова к пайке.

3. Светодиодный индикатор погаснет, и паяльник перейдет в спящий режим автоматически, когда он простаивает в течение 25 секунд.

4. Когда вы поднимете паяльник, он снова начнет работать.