

Технические характеристики

Наименование параметра	Значение			
Типоисполнение фотореле	ФРЛ-01	ФРЛ-02	ФРЛ-03	ФРЛ-Т-E27
Номинальное напряжение, В	230			
Номинальная частота, Гц	50			
Номинальный ток нагрузки, А (при $\cos \varphi=1$)	6	10	25	1
Порог срабатывания в зависимости от уровня освещенности, лк	≤ 10	5-50 (регулируемый)	5-50 (регулируемый)	≤ 15
Собственная потребляемая мощность (в режиме работы/в режиме ожидания), Вт	0,45/0,1			
Степень защиты	IP44			IP20
Цвет	Белый			
Диапазон рабочих температур, °С	от -25 до +40			
Фотодатчик	Встроенный			Встроенный
Максимальная длина провода до датчика, м	-			-
Способ установки	Стена			Патрон E27